

Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas PC Mac - Negro

Product ID: ST4300USB3EU



El concentrador SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos, modelo ST4300USB3EU, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una única conexión USB 3.0 con el sistema host de un ordenador.

Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este concentrador USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.

Dado que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite ampliar las prestaciones USB 3.0 de su ordenador con puertos adicionales
- Permite acceder a puertos USB fácilmente ya que el concentrador se puede instalar donde se necesite que llegue el cable
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

- Cuatro puertos USB tipo 'A' a los que se puede acceder simultáneamente
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x operando simultáneamente en un ancho de banda completo
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Factor de forma compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	No
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Conector(es)	Puertos Externos	1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	10
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
	Total USB Power Output	10W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~85%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.3 cm [0.9 in]
	Ancho del Producto	68 mm [2.7 in]
	Color	Negro
	Factor de forma	de Escritorio

	Longitud del Producto	95 mm [3.7 in]
	Peso del Producto	55 g [1.9 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	80 mm [3.1 in]
	Ancho de la Caja	15 cm [5.9 in]
	Longitud de la Caja	21 cm [8.3 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 kg [1 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
		1 - Cable USB 3.0
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.