

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Vídeo VGA HD15

Product ID: SV831DUSBUK



El Kit KVM USB de 8 puertos de Montaje en Rack, SV831DUSBUK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 8 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple. El KVM USB constituye una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite controlar hasta 8 ordenadores con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD. Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 8 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores desde este único conmutador. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales
- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración eficaz de una torre de servidores desde una única consola con unidades en cascada
- Administración y control computarizado de líneas de producción

Características

- Incluye cables KVM USB VGA 8x 6 pies
- Soporta configuraciones combo de Mouse y Teclado USB /inalámbrico en una única conexión USB
- Robusto chasis de metal de 1U y montaje en rack; ideal para entornos severos y gabinetes de servidores
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de ordenadores en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

Hardware	Warranty	3 Years
	Altura U	1U
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	8
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	150000 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)	Conectores del Host	8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
		8 - Rojo - PC Seleccionada
		8 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1A
	Consumo de Energía	12

	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	4.5 cm [1.8 in]
	Ancho del Producto	43.5 cm [17.1 in]
	Color	Negro
	Peso del Producto	2.2 kg [4.9 lb]
	Profundidad del Producto	180 mm [7.1 in]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	12.1 cm [4.8 in]
	Ancho de la Caja	26.2 cm [10.3 in]
	Longitud de la Caja	60.6 cm [23.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.7 kg [10.3 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Switch KVM 8x VGA USB 1U Rack 2 - Soportes de montaje 8 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.