

12HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Product ID: 4POSTRACK12U



Mit dem 12U-Server-Rack 4POSTRACK12U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.

Dieses 12U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht lesbare Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (22 bis 40 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Features

- Offene 12U-Rahmenkonstruktion
- Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
- Statische Tragfähigkeit von 544 kg
- Leicht zu lesende Markierungen für Rack-Einheiten (U) und Tiefeneinstellungen
- Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Leicht aufzubauen
- Flach verpackt für einfachen Transport

Hardware	Warranty	2 Years
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
	Kabelmanagement	Ja D-Rings
	Ladder Type	L-Shape
	Lüfter	Nein
	Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	Rollen	Mitgeliefert
	Special Features	Adjustable Mounting Rails
		Assembly Required (Flat-Packed)
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes
		Built-in Cable Management
	Grounding Lug(s)	
	Leveling Feet	
	U-Markings	
	U-Höhe	12U
	Wandmontierbar	Nein
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	1202.9 lb [544.3 kg]
Physische Eigenschaften	Construction Material	Stahl
	Farbe	Schwarz
	Höhe mit Rollen	28 in [710 mm]
	Max. Montagetiefe	40 in [1017 mm]
	Min. Montagetiefe	22 in [560 mm]
	Produktbreite	23.6 in [600 mm]
	Produktgewicht	50.3 lb [22.7 kg]
	Produkthöhe	25.1 in [638 mm]
Produktlänge	23.2 in [590 mm]	
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	58.2 lb [26.3 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
		2 - Rechte vertikale Schiene
		2 - Grundhalterung

- 8 - Eckteil
- 4 - Mittelteil
- 2 - Obere Halterung
- 48 - M8-Schraube
- 48 - M8-Unterlegscheibe
- 1 - M8-Schlüssel (13 mm)
- 1 - M6-Schlüssel (10 mm)
- 1 - Kreuzschlitzschraubendreher
- 24 - M6-Käfigmutter
- 24 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
- 24 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
- 4 - Kabelmanagementhaken
- 4 - Haken-Montageschraube
- 4 - Rollen
- 4 - Stellfüße
- 16 - M6-Schraube
- 16 - Flache M6-Unterlegscheibe
- 16 - M6-Flanschmutter
- 4 - Erdungskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.