

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Product ID: 4POSTRACK25



L'armadio rack a giorno 25U 4 staffe 4POSTRACK25 offre un resistente alloggiamento a giorno per server e apparecchiature di rete montabili in rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il server rack presenta robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile oltre alla regolazione della profondità di montaggio (23,5 - 39,2") offrendo così la flessibilità per l'adattamento delle apparecchiature montate su rack.

Il rack da 25U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le apparecchiature dei produttori principali. Il rack presenta inoltre una confezione con design piatto che consente di ridurre le spese di spedizione e semplificare la movimentazione.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER) che possono essere installate alla base del rack, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in base alle necessità di utilizzo future.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Features

- Design a giorno da 25U
- Profondità di montaggio regolabile da 18,3" a 39,2"
- Supporta un peso massimo di 450 kg
- Guide di montaggio resistenti
- Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
- Ventilazione senza ostacoli e instradamento dei cavi
- Imballaggio piatto per una spedizione agevole
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altezza U	25U
	Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Rotelle (opzionali) Installazione semplice
	Montabile a parete	No
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Profilo guida di montaggio	C-Shape
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	A giorno
	Tipo rack	4 staffe
	Prestazioni	Weight Capacity
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Altezza con ruote orientabili	51 in [129.6 cm]
	Altezza prodotto	48.2 in [122.5 cm]
	Larghezza prodotto	22.5 in [57.1 cm]
	Lunghezza prodotto	24.4 in [62 cm]
	Peso prodotto	84.2 lb [38.1 kg]
	Profondità di montaggio massima	39.3 in [99.7 cm]
	Profondità di montaggio minima	18.3 in [46.6 cm]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Height	6.8 in [17.2 cm]
	Package Length	4.2 ft [1.3 m]
	Package Width	25.1 in [63.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	92.2 lb [41.7 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	2 - Frame anteriori/posteriori 2 - Piastre da pavimento

- 6 - Bracci orizzontali regolabili
- 2 - Staffa per montaggio a pavimento
- 1 - Chiave a brugola M8
- 8 - Viti a esagono incassato M8x25
- 42 - Viti a testa tonda M5x15
- 16 - Protezioni per bussole
- 62 - Viti M5
- 62 - Dadi ingabbiati M5

Product appearance and specifications are subject to change without notice.