

Cable de 15m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 50/125 LC a LC de 10Gb - Aqua - OM3 - LSZH - LOMMF

Product ID: A50FBLCLC15



Este cable de red de fibra óptica dúplex multimodo LC a LC, OM3 está fabricado con fibra de 50/125 micrones y es compatible con la transmisión de datos a alto ancho de banda a través de una conexión Ethernet Gigabit a 10 Gigabits.

Fabricado para un buen rendimiento

Gracias a la fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF), este cable de red resulta ideal para fuentes LED y VCSEL de 850nm. La conectividad a alta velocidad de este cable de fibra óptica (color aguamarina) constituye una solución de alto ancho de banda para aplicaciones de alta densidad o centros de datos.

Conexiones fiables

Cada cable de fibra óptica OM3 ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de fiabilidad.

Fabricación de alta calidad

Este cable de red por fibra óptica está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición a fuentes altas de calor o en caso de fuego. La mejor opción para un amplio rango de entornos, incluyendo entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso en entornos de redes a alta velocidad de 10 Gigabits
- Conectividad a alta velocidad para aplicaciones de alta densidad

Features

- Conectividad fiable para aplicaciones Ethernet a 10Gb
- Proporciona alto ancho de banda mediante fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF)
- Fácil conexión con fuentes VCSEL y LED
- Con certificación para garantizar que la pérdida de atenuación se ajusta a las normas del sector
- Fabricación con revestimiento de material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, para conexiones seguras

Hardware	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Tamaño de Fibra	50/125
Rendimiento	Clasificación de Cables	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Clasificación de Fibra	OM3
	Longitud de Onda	850nm
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
Conector(es)	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0 in [0 mm]
	Ancho del Producto	0 in [0 mm]
	Color	Aqua
	Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
	Longitud del Producto	49.2 ft [15 m]
	Peso del Producto	6.9 oz [195 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [206 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de red por fibra óptica de 15m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.