

## Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem

Product ID: ARMBARDUOG



Met twee stabiele armen biedt deze dubbele monitor arm de mogelijkheid om meer bruikbare werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op één basis zijn bevestigd. De monitor beugel heeft een platte achterkant zodat u uw schermen zo dicht mogelijk tegen een muur of cubicle-wand kunt plaatsen.

### Optimale kijkhoek

De computerschermsteun kan langs de stang in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele +/- 30° kantelbeweging en +/- 30° zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. U kunt uw scherm ook 360° roteren voor staand of liggend formaat, en met de microverstelknop kunt u uw schermen perfect uitlijnen.

## **Flexibele installatie**

De dubbele monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureaукlem of doorvoergatadapter (inclusief bevestigingsmateriaal). Met de geïntegreerde kabelmanagement houdt u uw werkplek georganiseerd. Deze steun is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief zit-sta-werkplekken.

## **Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen**

Door toevoeging van twee schermen krijgt u extra schermruimte om multitasken te vereenvoudigen en uw productiviteit te maximaliseren.

De ARMBARDUOG wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bevestig twee schermen aan één basis om bureauimte te besparen
- Maximaliseer uw kantoorruimte met behulp van een dual-monitor werkplek tegen een muur of cubicle-wand
- Geschikt voor zit-sta-werkplekken, met de bureaulem of doorvoergat adapter

### Features

- Bespaar ruimte door twee schermen, tot 27 inch, op één basis te monteren (max. gewicht 8 kg)
- Houd schermen uitgelijnd met microverstelling
- Werk comfortabel met verstelbare hoogte, +/- 30° kantelen, +/- 30° zwenken en 360° rotatie
- Veelzijdig gebruik met bureaulem of montage via doorvoergat
- Plaats schermen dicht bij een muur/cubicle-wand, dankzij een compact design

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Bureau- doorvoergatklem
	Scharnierend	Nee
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmonteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+ 30° / - 30°
	Maximale schermgrootte	27in
	Maximumhoogte	14.3 in [364 mm]
	Minimale schermgrootte	13"
	Reikwijdte dubbele arm	835 mm
	Schermmotatie	360°
	Stanghoogte	360 mm
	Zwenken / draaien	+30° / -30°
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
	Gewicht product	10.8 lb [4.9 kg]
	Hoogte product	20.3 in [51.5 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	34.3 in [87 cm]
	Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	4.7 in [12 cm]
	Package Length	18.8 in [47.8 cm]
	Package Width	9.8 in [24.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.5 lb [5.7 kg]

**Wat wordt er meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - Kolom
- 2 - VESA adapters
- 2 - Kabelbeheerklemmen (kolom)
- 2 - Monitor armen
- 2 - Einddoppen
- 2 - Kabelbeheerklemmen (monitor arm)
- 2 - Dopschroeven
- 1 - Bureauklem
- 1 - Inbussleutel
- 1 - Inbusschroevendraaier
- 8 - M4x14 schroeven
- 8 - M5x14 schroeven
- 8 - Platte onderleggringen
- 1 - Adapter voor doorvoergat montage
- 1 - Montageplaat voor doorvoergat
- 5 - Anti-slip pads
- 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.