

## Skärmmontering med två armar - krysstång - montering via genomföring/skrivbordsklämma

Product ID: ARMBARDUOG



Denna skrivbordsmonterade arm för två skärmar låter dig montera två 13- till 27-tums VESA-skärmar, som vardera väger upp till 8 kg på en enda bas med låg profil. Det ger dig flexibel montering via skrivbordsklämma eller genomföring, vilket gör att du kan spara utrymme samtidigt som du skapar en ergonomisk arbetsyta i alla kontorsmiljöer.

### Frigör skrivbordsyta

Det dubbla skärmfästet har en stabil design med två armar som låter dig skapa mer användbart arbetsutrymme genom att montera dina bildskärmar sida vid sida på en enda bas. Skärmfästet har en platt bakdel med låg profil som låter dig placera dina skärmar mot en vägg eller panelvägg.

## Optimal visning

Skrivbordsmonteringen för datorskärmar har inställbar höjd längs med stången. Den smidiga +/- 30 graders lutningen och +/- 30 graders vridning gör det enkelt att hitta den optimala visningsvinkel. Du kan också rotera skärmen i 360 grader för visning i stående eller liggande läge, och se till att skärmarna är perfekt inriktade med hjälp av finjusteringsvredet.

## Flera installationsalternativ

Armen för två skärmar är enkel att montera, med skrivbordsklämma eller genomföringsmontering (hårdvara medföljer). Integrerad kabelhantering håller din arbetsyta organiserad. Det passar för med de flesta skrivbord, inklusive stående arbetsstationer.

## Öka produktiviteten med flera skärmar

Med två extra skärmar får du det extra skärmutrymme du behöver för att förenkla multitasking och maximera produktiviteten.

ARMBARDUOG täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Montera två skärmar på en enda bas för att spara utrymme på skrivbordet
- Maximera kontorsutrymmet genom att skapa en arbetsstation med två skärmar mot en vägg eller en panelvägg
- Fungerar med stående arbetsstationer med hjälp av skrivbordsklämma eller genomföringsmontering

### Features

- Spara utrymme genom att montera två skärmar på upp till 27 tum på en enda bas (max vikt 8 kg)
- Håll skärmarna linjerade med finjustering
- Arbeta bekvämt med justerbar höjd, +/- 30 graders lutning, +/- 30 graders svängning och 360 graders rotation
- Mångsidig användning med bordsklämma eller genomföringsmontering
- Placera bildskärmar nära en vägg/skåpvägg med låg profil

<b>Hårdvara</b>	Warranty	5 Years
	# skärmar som stöds	2
	Kabelhantering	Ja
	Ledad	Nej
	Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
	Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Hålstorlek på fästet: 10,5-50 mm
	Väggmonterbar	Nej
	VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
<b>Prestanda</b>	De två armarnas räckvidd	835 mm
	Höjdjustering	Ja
	Lutning	+ 30° / - 30°
	Maximal höjd	14.3 in [364 mm]
	Maximal skärmstorlek	27in
	Minsta displaystorlek	13"
	Skärmrotation	360°
	Stånghöjd	360 mm
	Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
	Vridning/pivotering	+30° / -30°
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Steel, Aluminum and Plastic
	Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
	Produkthöjd	20.3 in [51.5 cm]
	Produktlängd	34.3 in [87 cm]
	Produktvikt	10.8 lb [4.9 kg]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	12.5 lb [5.7 kg]
	Package Height	4.7 in [12 cm]
	Package Length	18.8 in [47.8 cm]
	Package Width	9.8 in [24.8 cm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - pelare

- 2 - VESA-adaptrar
- 2 - Kabelhanteringsklämmor (pelare)
- 2 - monitorarmer
- 2 - ändlock
- 2 - Kabelhanteringsklämmor (monitorarm)
- 2 - Skruvar till ändhylsa
- 1 - Skrivbordsmonteringsklämma
- 1 - insexnyckel
- 1 - Sexkantig skruvmejsel
- 8 - M4x14 skruvar
- 8 - M5x14 skruvar
- 8 - platta brickor
- 1 - Adapter för genomföringsmontering
- 1 - Platta för genomföringsmontering
- 5 - gummidynor
- 1 - Instruktionsbok

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.