

## Bras pour écran PC à montage sur bureau en aluminium - Articulé

Product ID: ARMPIVOTB2



Gagnez de l'espace grâce à ce bras d'écran de bureau haut de gamme en suspendant votre écran au-dessus de votre bureau. Il peut prendre en charge un écran d'une taille maximale de 34" et est doté d'un bras articulé qui facilite le réglage de l'écran.

### Utilisation polyvalente

Utilisez le support de bureau pour un écran pour la fixation de votre écran VESA (75 x 75, 100 x 100) d'une taille maximale de 34". Il fonctionne également avec les écrans Apple Cinema, iMac 24" et 27" ou Thunderbolt livrés avec un support amovible ou un adaptateur de support VESA intégré. Élégante, la finition argentée s'accorde parfaitement avec les écrans Apple, ce qui en fait l'outil idéal pour les postes de travail orientés client.

## **Design en aluminium élégant et stable**

Conçu en aluminium, le bras d'écran robuste offre un support stable pour votre écran d'un poids maximal de 14 kg.

## **Profitez d'un angle de vue optimal**

Le bras articulé s'étend jusqu'à 210 mm et offre une grande liberté de mouvement. Déplacez facilement le bras d'écran d'un côté à l'autre afin de régler la position de l'écran.

Le bras articulé de ce support d'écran vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Faites pivoter l'écran de +/-180 degrés vers la gauche ou la droite et inclinez le à +90/-15 degrés sur l'axe vertical. Pour un affichage en mode paysage ou portrait, faites pivoter l'écran de 360 degrés.

## **Réglage de la hauteur**

Travaillez en tout confort. Ce support pour écran réglable en hauteur vous permet de lever ou d'abaisser les bras le long du poteau, avec une amplitude de 200 mm.

## **Assemblage sans outil**

Les connexions coulissantes rapides facilitent l'assemblage et permettent de gagner du temps lors de la configuration de plusieurs unités. Le support d'écran d'ordinateur vous offre la possibilité d'installer une pince de bureau ou un fixation par œillet. Le matériel inclus permet toutes les options de montage.

Le modèle ARMPIVOTB2 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 10 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Montez votre écran VESA iMac, Apple Cinema ou Thunderbolt sur le côté de votre bureau ou table dans un environnement commercial, industriel ou de bureau
- Équerre de fixation par œillet pour monter votre écran sur votre bureau dans un box de travail afin de gagner de l'espace
- Créez un espace de travail plus ergonomique en entreprise ou chez vous

### Features

- Gagnez de l'espace en installant un écran avec support VESA iMac, Apple Cinema ou Thunderbolt d'une taille maximale de 30 pouces (matériel inclus)
- Bras articulé pour faciliter le réglage de l'écran et hauteur réglable le long du poteau
- Réglez l'angle de vue avec l'inclinaison horizontale, l'inclinaison verticale et la rotation
- Bras articulé pour faciliter le réglage de l'écran et hauteur réglable le long du poteau
- Un montage simple et sans outil grâce à des fixations coulissantes rapides

<b>Matériel</b>	Warranty	5 Years
	Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 à 60 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 à 60 mm Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 60 mm
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
<b>Performance</b>	Capacité de poids	30.9 lb [14 kg]
	Fits Curved Display	Oui
	Fits UltraWide Displays	Oui
	Inclinaison	+90° / -15°
	Panoramique	+180° / -180°
	Rotation de l'écran	360°
	Taille maximale de l'écran	34"
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	This mount supports monitors up to 34", including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 26" (66 cm).
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	20.5 in [520 mm]
	Largeur du produit	12.6 in [320 mm]
	Longueur du produit	12.6 in [320 mm]
	Poids du produit	89.9 oz [2546 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	5.7 in [145 mm]
	Package Length	18.3 in [465 mm]
	Package Width	8.9 in [225 mm]
	Poids brut	114.4 oz [3240 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Assemblage de support d'écran 1 - Bras pivotant 1 - Ensemble de poteau et de pince 4 - Protecteurs de surface 1 - Montage à bride

- 1 - Clé Torx
- 1 - Clé hexagonale 3 mm
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Carte d'accès
- 2 - Vis de montage d'écran
- 4 - Vis VESA
- 1 - Manuel d'utilisation

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.