

## Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad - aluminium - premium

Product ID: ARMPIVOTB2



Spara plats med denna premium skrivbordsmonterade skärmarm genom att placera skärmen ovanför ditt skrivbord. Den stödjer en skärm på upp till 34 tum med en ledad monitorarm som gör att du lätt kan anpassa din skärm.

### Mångsidig användning

Använd enkelskärmmontering för skrivbord för att montera din VESA-monteringskärm. (75 x 75, 100 x 100) upp till 34 tum. Du kan också montera din Apple Cinema-skärm, 24-tums iMac eller 27-tums iMac, eller Thunderbolt-skärm som kommer med ett avtagbart stativ eller en inbyggd VESA-monteringsadapter. Den attraktiva silverytan kompletterar Apple-skärmar, vilket gör dem idealiska för kundorienterade arbetsplatser.

## **Elegant och stabil aluminiumdesign**

Tillverkad av aluminium vilket ger den kraftiga monitorarmen ett stabilt stöd för din bildskärm som klarar en vikt på upp till 14 kg.

## **Utnyttja optimal visning**

Armen förlängs med 210 mm för att tillåta ett stort antal rörelser. Flytta monitorarmen enkelt från sida till sida för att justera skärmpositionen.

Skärmmonteringen med sin ledade arm gör det enkelt att hitta rätt visningsvinkel. Roter skärmen hela +180/-180 grader åt höger eller vänster och luta skärmen +90/-15 grader upp eller ner för att justera vinkeln. Roter din skärm 360 grader för landskaps- eller porträttvy.

## **Höjjustering**

Arbeta bekvämt. Med det här höjjusterbara monitorarmen kan du höja eller sänka skärmens armar längs stolpen, med ett intervall på upp till 200 mm.

## **Verktyslös montering**

De snabba glid-och-klicka-anlutningarna gör det enkelt att montera och sparar tid när flera enheter monteras. Skärmmontering för skrivbord ger dig alternativet att montera med en skrivbordsklämma eller ett monteringshål. Hårdvara medföljer för alla monteringsalternativ.

ARMPIVOTB2 som uppfyller TAA täcks av StarTech.com 10-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Montera iMac, Apple Cinema- och Thunderbolt-skärmar på din VESA-montering på sidan av ditt skrivbord eller bord i kommersiella och industriella miljöer samt kontor
- Monterar din skärm med ett monteringshål till ditt skrivbord i ett arbetsplatsbås för att spara utrymme
- Skapa en mer ergonomisk arbetsyta i företags- eller hemmakontoret

### Features

- Spara plats genom montering av en skärm upp till 30 tum, inklusive VESA-montering, iMac, Apple Cinema och Thunderbolt-skärmar (hårdvara ingår)
- Ledad monitorarm for lättare justering plus höjddjusterbar längs pelaren
- Justera visningsvinkeln med lutning, panorering och rotation
- Ledad monitorarm for lättare justering plus höjddjusterbar längs pelaren
- Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-anlutningar

<b>Hårdvara</b>	Warranty	5 Years
	# skärmar som stöds	1
	Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm
	VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
<b>Prestanda</b>	Fits Curved Display	Ja
	Fits UltraWide Displays	Ja
	Lutning	+90° / -15°
	Maximal skärmstorlek	34"
	Panorering	+180° / -180°
	Skärmrotation	360°
	Viktkapacitet	30.9 lb [14 kg]
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	This mount supports monitors up to 34", including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 26" (66 cm).
<b>Utseende</b>	Produktbredd	12.6 in [320 mm]
	Produkthöjd	20.5 in [520 mm]
	Produktlängd	12.6 in [320 mm]
	Produktvikt	89.9 oz [2546 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	114.4 oz [3240 g]
	Package Height	5.7 in [145 mm]
	Package Length	18.3 in [465 mm]
	Package Width	8.9 in [225 mm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Montering av skärmfäste 1 - vridarm 1 - Pelar-och-kläm-montering 4 - Ytskydd 1 - Flänsfäste 1 - Torxverktyg 1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - Åtkomstkort

2 - Skruvar för skärmfästen

4 - VESA-skruvar

1 - Användarhandbok

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.