

Monitor Arm zur Wandmontage - Höhenverstellbar

Product ID: ARMPIVWALL



Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch, indem Sie Ihren Flachbildschirm (Fernsehen oder Computermonitor) einfach an der Wand befestigen. Dieser vollbewegliche Monitorarm ist für Monitore und Fernseher bis zu einer Größe von 30 Zoll geeignet, deren Höhe und Sichtwinkel problemlos angepasst werden können. Sie können Ihren Bildschirm neigen, schwenken und drehen, um problemlos den besten Sichtwinkel zu finden.



Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Flachbildschirm an der Wand befestigen

Dieser robuste Tragarm trägt dazu bei, dass Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch sparen, indem Sie Ihren Computermonitor oder Flachbildschirm (bis zu 30 Zoll) sicher an der Wand befestigen. Diese Installationslösung ist für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, beispielsweise im Gesundheitswesen oder im Finanzsektor, da Patienten, Kunden oder Besucher oftmals Sicht auf Ihren Monitor benötigen. Da der Tragarm an der Wand befestigt wird, ist er auch für Büroräume oder Arbeitsplätze bestens geeignet, die sich genau vor einer Wand befinden.

Sie können Ihren Monitor bei Nichtverwendung auch an die Wand schieben, um Platz zu sparen.

Einfache Höhenverstellbarkeit per Tastendruck

Der Monitorarm verfügt über einen Gasfederzylinder und lässt sich daher einfach anheben oder senken. Die Spannung lässt sich je nach Gewicht Ihres Monitors anpassen, sodass Sie die Höhe Ihres Monitors jederzeit durch einen einzigen Handgriff anpassen können. Dank der einfachen Höhenverstellbarkeit per Tastendruck ist der Monitorarm ideal für Arbeitsplätze, die von mehreren Benutzern verwendet werden, wie Konferenzräume in Hotels oder Vorstandszimmer.

Lässt sich neigen und schwenken, um den perfekten Sichtwinkel zu bieten

Dank des voll beweglichen Gelenkarms finden Sie stets den perfekten Sichtwinkel. Neigen oder schwenken Sie Ihren Monitor für die Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern einfach. Der Gelenkarm lässt sich um 360 Grad drehen, sodass Sie problemlos vom Hochformat ins Querformat wechseln können bzw. umgekehrt.

Einfache Installation durch Benutzer

Dank des Einzelmonitorarms lässt sich die Montage Ihres VESA-kompatiblen Monitors schnell und einfach bewältigen. Der Montageaufwand ist minimal und dank der automatischen geraden Ausrichtung wird sichergestellt, dass Sie den Gelenkarm gerade an der Wand befestigen. Dank der Befestigung lässt sich Ihr Monitor stets problemlos anbringen oder abnehmen und mithilfe der integrierten Kabelführung können Sie störenden Kabelsalat vermeiden.

Die Halterung ARMPIVWALL wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sparen Sie Platz auf Schreibtischen oder Tischen in industriellen oder gewerblichen Betrieben oder in Büros
- Ermöglichen Sie Kunden bzw. Mitarbeitern Sicht auf Ihren Monitor, was insbesondere im Gesundheitswesen, Finanzsektor oder auf dem Immobilienmarkt hilfreich ist
- Ideal für Arbeitsplätze, die von mehreren Benutzern verwendet werden, wie Konferenzräume in Hotels oder Vorstandszimmer
- Schaffen Sie mehr Platz im Home Office

Features

- Befestigen Sie Ihren Monitor platzsparend an der Wand
- Unterstützt Flachbildschirme von 12 bis 30 Zoll (LCD-, LED- und Plasmafernseher und Computermonitore)
- Lässt sich bei Nichtverwendung einfach an die Wand schieben
- Voll beweglicher Gelenkarm ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit, da Sie den Sichtwinkel Ihres Monitors so ändern können, dass andere ihn einsehen können
- Höhenverstellbarkeit per Tastendruck mit Gasdruckfederarm
- Einfache Montage und Demontage des Monitors
- Einfache Installation durch Benutzer mit automatischer gerader Ausrichtung

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	1
	Gelenk	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Montageoptionen	Wandmontage
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmontierbar	Ja
Leistung	Automatische gerade Ausrichtung	Ja
	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	19.9 lb [9 kg]
	Maximale Anzeigegröße	30in
	Maximale Armlänge	24.4 in [620 mm]
	Maximale Höhe	11.8 in [300 mm]
	Neigung	+90° / -65°
Schwenken	180°	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	4.5 in [115 mm]
	Produktgewicht	4.3 lb [2 kg]
	Produkthöhe	4.3 in [108 mm]
	Produktlänge	24.4 in [620 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	5.5 lb [2.5 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Federarm 1 - Abdeckung 1 - Wandhalterung 1 - M5-Inbusschlüssel 1 - M6-Schraube 2 - Schrauben (6,3 x 65 mm) 4 - Schrauben M4x12 mm 4 - Schrauben (M4 x 25 mm) 2 - Verankerungen 2 - Unterlegscheiben

4 - Abstandshalter

1 - Kabelbinder

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.