

Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål

Product ID: ARMQUAD



Frigör värdefull yta genom montera fyra skärmar på en bas, för att hänga upp din askärmar över skrivbordet, arbetsstationen eller bordet. Denna stabila skrivbordsmonterade kvadrupla monitorarm är tillverkad av kraftigt stål och håller alla fyra skärmarna säkert på plats för att skapa en imponerande och produktiv arbetsyta.



Förbättra din produktivitet och spara plats

Skapa den ultimata arbetsstationen genom att montera fyra skärmar på en bas som fästs säkert på ditt skrivbord, bord eller annan yta. Du kan visa flera skärmar samtidigt för att arbeta effektivare och samtidigt frigöra yta.

Den kvadrupla monitorarmen ger ökad produktivitet i flera kontorsmiljöer och kommersiella situationer, som till exempel bank och finans, så att du kan jämföra dokument och analysera data effektivare. Den är även idealisk för mjukvaruutvecklare, programmerare, CAD-designers och många andra yrken. Du kan även skapa engagerande digitala skyltar för att kommunicera med dina klienter eller medarbetare.

Tålig ståldesign

Med sin kraftiga stålkonstruktion håller den kvadrupla skärmmonteringen dina skärmar säkert och bidrar till långvarig prestanda. Varje monitorarm stöder en plattskärm på 13"-27" (330-686 mm) och upp till 8 kg.

Justera skärmarna för idealiska vinklar

Du kan justera skärmarnas positioner och vinklar för bekväm visning, med vridning och lutning +30° till -30°. Den kvadrupla skärmmonteringen ger mjuk och enkel lutning så att det är enkelt att minska bländande ljus och hitta den idealiska vinkeln. För precis placering har monitorarmen mikrojusteringar så att du kan rada upp dina skärmar perfekt.

Enkel installering

Skärmmonteringen stöder fyra VESA-kompatibla skärmar och är enkel att installera med hjälp av skrivbordsklämman eller kabelhålsmonteringen. För att hålla kablarna i ordning och ur vägen har den kvadrupla monitorarmen kabelhanteringsklämmor som håller din arbetsstation städad.

ARMQUAD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montera fyra skärmar för att förbättra dataanalyser i kommersiella miljöer som till exempel banker, finans och kontrollcenter
- Öka produktivitet, idealisk för mjukvaruutvecklare, programmera och CAD-designers
- Skapa imponerande digitala skyltar

Features

- Montera fyra skärmar (2x2) utanför ditt skrivbord eller bord för att frigöra yta
- Konstruktion i solitt stål håller skärmarna säkert och plant utan svikt
- Varje arm stöder en skärm på 13"-27" (330-686 mm) upp till 8 kg
- Mikrojustering av skärmar för plan visning
- Full rotation 360° för porträtt- eller landskapsläge
- Vrids och lutas +30° till -30° för att justera vinkeln
- Montering via skrivbordsklämma och kabelhål med kabelhanteringsklämmor

Hårdvara	Warranty	5 Years
	# skärmar som stöds	4
	Kabelhantering	Ja
	Ledad	Nej
	Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
	Väggmonterbar	Nej
	VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Prestanda	Lutning	+ 30° / - 30°
	Maximal höjd	28.5 in [723 mm]
	Maximal skärmstorlek	27in
	Minsta displaystorlek	13"
	Skärmrotation	360°
	Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm
	Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
Utseende	Vridning/pivotering	+30° / -30°
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	4.5 in [11.5 cm]
	Produkthöjd	32.6 in [82.8 cm]
	Produktlängd	32.9 in [83.5 cm]
	Produktvikt	16.7 lb [7.6 kg]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	20.4 lb [9.2 kg]
	Package Height	5 in [12.7 cm]
	Package Length	15 in [38.2 cm]
	Package Width	18.9 in [47.9 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	4 - monitorarmer 4 - VESA-skärmmonteringar 1 - lägre påle 1 - övre påle

- 1 - pålkontakt
- 4 - klämmor för kabelhantering
- 4 - ändlock
- 4 - tumskruvar
- 1 - Skrivbordsklämma
- 1 - 3 mm insexnyckel
- 1 - 5 mm insexnyckel
- 16 - M4x14 mm skruvar
- 16 - M5x14 mm skruvar
- 16 - Brickor
- 1 - kabelhålskrage
- 1 - Platta för kabelhål
- 5 - gummidynor
- 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.