

液晶モニターアーム 左右3面对応 多関節アーム

Product ID: ARMTRIO



3面对応デスクマウントモニターアーム。デスクを広く使い、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した究極の作業スペースを作ります。3台のコンピュータモニター(それぞれ24インチまで対応)を横に並べて取付け、作業効率を最大限に高めることができます。

快適な設定で作業効率アップ

この左右3面对応モニターアームは、13インチから24インチまでのディスプレイ3台に対応し、各モニターで360度の回転と $\pm 30^\circ$ のチルト調整が可能です。マルチスクリーン設定の快適な環境で作業効率がアップします。

ワークスペースに合わせ、各モニターを縦横どちらの向きにでも選択することができます。3台を横に並べてカーブをつけるサラウンド設定は「コクピットスタイル」とも呼ばれ、画面が見やすく、動画や写真の編集、複数文書の同時処理などで便利です。ウェブデザインやプログラミングでは中央のモニターのみ横に配置し、両側は縦に配置するなどの選択も可能です。

ツールレス調整機能

ディスプレイの高さは工具を使わずに調整可能です。調整ノブを回してモニターの高さを調節し、3台すべてを同じ高さに保つことができます。

堅牢なスチール構造

頑丈なスチール製のトリプル液晶モニターアームは、最大24インチまでのモニター3台をしっかりと支え、1台あたりの耐荷重は8kgとなっています。VESA規格互換モニター(75x75, 100x100)に対応しています。

簡単な設置

付属のデスククランプまたはグロメットマウントで簡単に設置できます。ケーブル結束クリップも製品に付属しています。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保
- デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニタ環境を構成
- 顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用

Features

- 最大24インチまでのVESA規格モニタ3台をマウントし省スペースを実現
- マイクロ調整対応多関節アームで効果的な作業環境を構築
- ソリッドスチール構造、モニタ1台あたり8kgの耐荷重
- ツール不要の高さ調節
- 360°回転、+/-30°チルト機能で最適なビュー位置に調整

ハードウェア	Warranty	5 Years
	VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
	ケーブル管理	あり
	取り付けオプション	デスク&グロメットクランプ
	取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ 10mm - 80mm グロメットクランプ: テーブル厚さ 10mm - 80mm グロメットマウントの穴サイズ: 10.5mm - 50mm
	壁取り付け可能	なし
	多関節アーム	あり
	対応ディスプレイ数	3
性能	Maximum Height	14.3 in [363 mm]
	Minimum Display Size	13インチ
	チルト	+ 30° / - 30°
	ディスプレイ回転	360°
	可搬重量	17.7 lb [8 kg]
	最大ディスプレイサイズ	24in
	最大延長時のアーム長さ	55.6 in [1412 mm]
	高さ調節	あり
物理的特徴	製品幅	4.6 ft [1.4 m]
	製品重量	13.7 lb [6.2 kg]
	製品長さ	4.3 in [11 cm]
	製品高さ	21.6 in [54.8 cm]
パッケージ情報	Package Height	4.9 in [12.4 cm]
	Package Length	25.7 in [65.3 cm]
	Package Width	11 in [28 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	16.6 lb [7.5 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 左モニターアーム 1 - 右モニターアーム 1 - クロスバー 2 - アームキャップ 1 - 支柱

- 1 - デスク クランプ
- 2 - エンドキャップ
- 2 - VESA モニターマウント
- 1 - グロメットカラー
- 1 - グロメット プレート
- 5 - ゴムパッド
- 4 - ケーブル結束クリップ
- 2 - 化粧ネジ
- 1 - 3mm 六角レンチ
- 1 - 5mm 六角レンチ
- 12 - M4x14mm ネジ
- 12 - M5x14mm ネジ
- 12 - ワッシャ
- 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.