

Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Product ID: ARMWALL



Monteer uw computerscherm of platte tv aan de wand om ruimte op uw bureau of tafel vrij te maken. Deze aan de wand montagebare monitor beugel ondersteunt schermen tot 27 inch. Hij draait en kantelt en biedt zo de flexibiliteit om precies de juiste schermhoek in te stellen.

Bespaar ruimte door uw platte scherm aan de wand te monteren

Met deze muurbeugel kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of LED / LCD tv van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 15 kg veilig te monteren. De muurbeugel is ideaal voor vele verschillende toepassingen, inclusief vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen en is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes met een wand of muur.

Stel uw schermstand gemakkelijk in

De aan de wand monteerbare monitorbeugel maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen, zodat u comfortabeler kunt werken. De beugel draait $+45^\circ / - 45^\circ$, waardoor u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen. Deze muurbeugel kantelt ook $+45^\circ / - 45^\circ$, zodat u uw schermhoek omhoog of omlaag kunt veranderen.

Eenvoudige installatie

De aluminium muurbeugel is voorzien van een inhaaksysteem voor eenvoudige installatie. Om uw werkplek netjes te houden, wordt bij de monitorbeugel een kabelklem geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maak bureau- of tafelruimte vrij, b.v. in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Monteer een computerscherm of platte tv aan de wand, b.v. in vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen
- Ideaal in kantoren en op werkplekken met een wand of muur
- Maak ruimte vrij en werk comfortabeler in thuishkantoren

Features

- Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
- Draait +45° / -45° voor een flexibele kijkhoek
- Kantelt tot +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig kunt instellen
- Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
- Kabelbeheer

Hardware	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Wandmonteerbaar
	Scharnierend	Nee
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	50x50 75x75 mm 100x100 mm
Prestaties	Draagvermogen	33.2 lb [15 kg]
	Fits Curved Display	Ja
	Fits UltraWide Displays	Ja
	Hoogte verstelling	Nee
	Kantelen	+ 45° / - 45°
	Maximale schermgrootte	34"
	Minimale schermgrootte	13"
	Schermmotatie	0°
	Zwenken / draaien	+45° / -45°
Fysieke eigenschappen	Breedte product	4.5 in [11.4 cm]
	Gewicht product	9.6 oz [272 g]
	Hoogte product	21.7 in [55 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.5 in [11.4 cm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	2.4 in [62 mm]
	Package Length	5.3 in [13.5 cm]
	Package Width	4.8 in [12.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	15.1 oz [427 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - monitor arm 1 - inbussleutel 1 - sleutel

4 - M4x14 mm schroeven

4 - M5x14 mm schroeven

4 - Onderlegringen

2 - Schroeven

2 - wandschroeven

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.