

Braccio Monitor Montabile a Parete - 52cm - Doppio Braccio Snodabile Premium

Product ID: ARMWALLDSLPL



Questa staffa per monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio prezioso e di usufruire di una visione ottimale grazie all'estensione a due perni. Il particolare design assicura un movimento fluido e senza sforzo e consente di spostare il display con facilità, lavorare in totale comfort e collaborare con gli altri. L'elegante finitura argento si abbina a ogni tipo di arredo.

Il sistema di montaggio a parete è l'ideale per le aziende, per il settore sanitario e per quello finanziario e per altri ambienti in cui sia necessario condividere lo schermo oppure per i display interattivi nelle aree destinate ai clienti.

Staffa a due perni di facile regolazione

La staffa per monitor con montaggio a parete si estende fino a 52 cm ed è dotata di tre punti di articolazione per offrire un ampio raggio di movimento. Le staffe a due perni possono essere spostate verso sinistra o verso destra per modificare la posizione dello schermo e si può anche regolare la tensione dello snodo.

Struttura resistente e stabile

Il robusto design in alluminio assicura un supporto a parete stabile per il monitor del computer o per un TV a schermo piatto fino a 30". È l'ideale per la stabilità dei touchscreen. Il supporto a parete universale è compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 14 kg di peso.

Regolazione dell'angolo di visione

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a parete consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e lo schermo può essere ruotato in orientamento orizzontale o verticale.

Design a basso profilo

La staffa orientabile può essere ripiegata contro la parete, in modo che il monitor si trovi a una distanza di soli 129 mm dalla parete quando non viene utilizzato.

Montaggio senza utensili

I collegamenti a scorrimento e scatto rapido semplificano il montaggio del supporto e consentono di risparmiare tempo quando si installano più unità.

Il prodotto ARMWALLDSLP è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Più spazio disposizione negli ambienti aziendali, commerciali, industriali o d'ufficio
- Condivisione dello schermo con i clienti o i visitatori negli uffici, ad esempio negli ambienti sanitari o finanziari
- Perfetto negli ambienti privi di piani di lavoro e nei luoghi pubblici

Features

- Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere comodamente lo schermo
- La lunga staffa a due perni si estende fino a 52 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare la massima flessibilità di visione
- Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
- Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di +90°/-15° e rotazione
- Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso massimo di 14 kg

Hardware	Warranty	5 Years
	Articolazione	No
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
	Prestazioni	Capacità di carico
Dimensioni massime del display		34"
Dimensioni minime display		13"
Disposizione orizzontale		+180° / -180°
Fits Curved Display		Sì
Fits UltraWide Displays		Sì
Inclinazione		+90° / -15°
Massima estensione del braccio		20.5 in [520 mm]
Orientamento/rotazione		+180°/-180° in corrispondenza della parete 360° in corrispondenza della spalla 360° in corrispondenza del raccordo
Regolazione dell'altezza		No
Rotazione del display		360°
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	4.8 in [122 mm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	13.4 in [340 mm]
	Lunghezza prodotto	12.8 in [325 mm]
	Peso prodotto	119.4 oz [3382 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	3.9 in [100 mm]
	Package Length	13.4 in [340 mm]
	Package Width	9.4 in [240 mm]
	Peso spedizione (confezione)	162.7 oz [4609 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - supporto da parete

- 2 - bracci orientabili
- 1 - Attacco per monitor
- 4 - Viti a galletto
- 1 - Chiave a brugola M3
- 2 - Prese a muro
- 2 - Viti di montaggio
- 1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.