

Poste de travail debout avec bras ajustable pour écran - Surface de travail de 89 cm

Product ID: BNDSTSLGSLIM



Le convertisseur de bureau en poste de travail debout équipé d'un bras d'écran unique améliore votre productivité et votre confort. Cette solution de bureau ergonomique comprend deux produits : le spacieux poste de travail debout (ARMSTSLG) et le support d'écran articulé (ARMSLIM), qui prennent en charge un écran de 26". Compact et élégant, le bras d'écran libère de l'espace de bureau et offre une grande amplitude de mouvement, ajustable selon les besoins d'affichage.



Passez de la position assise à la station debout d'un simple geste

En un seul geste, vous pouvez passer de la position assise à la position debout afin de rester en mouvement tout au long de la journée. Le poste réglable en hauteur possède un ressort pneumatique qui permet d'élever ou d'abaisser la surface de travail jusqu'à 400 mm en toute simplicité selon la hauteur souhaitée. Vous pouvez également ajuster la tension afin de faciliter le réglage de la hauteur.

Ajustez votre angle de vue

Le bras d'écran articulé facilite l'ajustement de l'affichage en fonction des besoins de l'utilisateur. Vous pouvez étendre le bras jusqu'à 596 mm et utiliser le réglage horizontal et vertical, l'inclinaison et le pivotement de l'écran avec une grande liberté de mouvement. Le réglage en hauteur du bras assisté par ressort facilite le positionnement avec une amplitude de 360 mm. Le bras pivote également pour s'adapter à l'affichage en mode paysage ou portrait.

Configuration simple

Placez simplement le convertisseur de bureau en poste de travail debout sur votre bureau (d'une profondeur minimale de 660 mm). Ensuite, fixez le support d'écran à l'aide de l'œillet et de l'équerre de fixation par œillet inclus.

Le modèle BNDSTSLGSLIM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Créez un poste de travail debout à écran unique pour un usage professionnel, institutionnel ou à domicile
- Installez des solutions de bureau ergonomiques à moindres frais en utilisant les bureaux et les espaces de travail existants

Features

- Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un poste ergonomique, avec une surface de travail spacieuse de 90 cm
- Ressort pneumatique contrôlé par levier offrant un réglage aisé de la hauteur (plage de réglage en hauteur max. : 400 mm)
- Le support pour écran unique prend en charge un moniteur de 26" et offre une grande amplitude de réglage en hauteur, jusqu'à 360 mm
- Bras articulé avec grande amplitude de mouvement (inclinaison de +90°/-65°, pivotement à 360° au niveau du coude et rotation d'écran de +/- 90°)
- Extension maximale du bras de 596 mm
- Encombrement minimal : 660 mm (profondeur) x 889 mm (largeur)
- Le poste de travail debout est conçu avec des matériaux de haute qualité ; base, plateau et surface de travail en acier et bois MDF
- Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable, éliminant tout risque de basculement

Matériel	Warranty	2 Years
	Bras articulé	Oui
	Fixation sur le mur	Non
	Gestion de câbles	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Équerre de fixation par œillet
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Performance	Extension maximale du bras	23.5 in [596 mm]
	Hauteur maximale	22 in [560 mm]
	Inclinaison	+90° / -65°
	Minimum Height	6.3 in [160 mm]
	Panoramique	360°
	Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout	399 mm Plage de réglage en hauteur du bras de l'écran : 360 mm Charge de la surface de travail : 12,7 kg Charge de la surface de travail avec bras d'écran unique : 10,7 kg
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotatif/pivotant	180° autour du montant 360° au coude
	Rotation de l'écran	+/- 90°
	Taille maximale de l'écran	26in
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]	
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	6.3 in [16 cm]
	Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
	Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
	Largeur du produit	35 in [88.9 cm]
	Longueur du produit	26.4 in [67 cm]
	Poids du produit	44.3 lb [20.1 kg]
	Type de boîtier	Steel, MDF Wood and Plastic

**Informations
d'emballage**

Poids brut

58.2 lb [26.3 kg]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.