

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Product ID: CABSHELF1U10



Esta bandeja 1U para racks le permite agregar 25cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310.

Asegúrese de que su equipo está seguro

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

Aproveche al máximo su espacio disponible

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Personalice su configuración

Puede instalar la bandeja 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

El modelo CABSHELF1U10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Features

- Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
- Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
- Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
- Instale su equipo en espacio en rack 1U
- bandeja de 25cm
- Compatible con la norma EIA-310

Hardware	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altura U	1U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
	Gestión de cables	No
	Number and Type of Included Cage Nuts	4 - M6
	Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)
	Tipo de Marco	Acero
	Tools Included	No
Rendimiento	Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
Observaciones / Requisitos	Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [44.5 mm]
	Ancho del Producto	19 in [482.6 mm]
	Ancho Interno	17.2 in [436 mm]
	Color	Negro
	Espesor del Gabinete	0.1 in [2.1 mm]
	Longitud del Producto	9.8 in [250 mm]
	Peso del Producto	4.4 lb [2 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5.4 lb [2.5 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - estante 1U fijo
		4 - Tornillos de montaje
		4 - Tuercas Jaulas

Product appearance and specifications are subject to change without notice.