

## 2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 40 cm Tief

Product ID: CABSHF2POST



Mit dem CABSHF2POST 2U strapazierfähigen, mittig montierten Rackmount-Fach für 2-Pfosten Racks können Sie ein strapazierfähiges, mittig montiertes, fest installiertes Fach zu fast jedem Standard 2-Pfosten Server-Rack hinzuzufügen.

Die mitgelieferten Befestigungshalterungen können verstellt werden, um verschiedene Pfostentiefen zu ermöglichen, wodurch dieses 2U-Fach zu einer universellen Lösung für 2-Pfosten-Rack-Aufbewahrung wird. Dieses strapazierfähige 2-Pfosten-Rackfach besteht aus kommerziellem, kalt gewalzten 1,6 mm SPCC-Stahl und kann bis zu 67 kg an Geräten tragen - eine perfekte Lösung zur Lagerung von nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack und ermöglicht leichten Zugriff auf diese.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Zur Verwendung mit allen 19-Zoll breiten, 2-Pfosten-Server-Racks

### Features

- 2U, 2-Pfosten Rackfach
- Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-2-Pfosten-Racks
- 1,6 mm kalt gewalzter SPCC-Stahl
- Design für mittige Befestigung
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Kabelmanagement	Nein
	Montageoptionen	Mittige Montage
	U-Höhe	2U
<b>Leistung</b>	Weight Capacity (Stationary)	150 lb [67.9 kg]
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusestärke	0.1 in [1.6 mm]
	Gehäusotyp	Stahl
	Max. Montagetiefe	6 in [152.4 mm]
	Min. Montagetiefe	3 in [76.2 mm]
	Produktgewicht	9.4 lb [4.3 kg]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	11.8 lb [5.3 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 2U mittige Montage für 2-Pfosten Rackfach</li> <li>4 - Halterungen</li> <li>8 - #10-32 UNF, 3/8-Zoll L-Schrauben</li> <li>8 - #10-32 UNF, 5/8-Zoll L-Blenden-Schrauben</li> <li>8 - #10-32 UNF-Käfigmuttern</li> <li>8 - #10-32 UNF-Muttern</li> <li>1 - Anleitung</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.