

USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト

Product ID: CDP2DPMM1MW



USB-C™をDisplayPortに変換する接続距離1mのディスプレイケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接DisplayPortモニターやプロジェクタに接続できる便利なソリューションです。

MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DisplayPort オルタネートモード(DP Altモード)に対応するUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

デスク周りをすっきり保ち、MacBookやHP ENVYに合うディスプレイ変換アダプタケーブル

1mのケーブル長でコンパクトに接続できるディスプレイ変換アダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、機器周りをすっきりと保ちます。スタイリッシュなオールホワイトのデザインは、USB-C対応のHP ENVYやMacBook に合うアクセサリです。より長い距離での接続には、ホワイト 1.8m USB-C - DP ケーブル(CDP2DPMM6W)をご利用いただけます。

ホワイトのディスプレイ変換アダプタケーブルは、MacやHP ENVYと相性の良いデザインですが、DP Altモードに対応するUSB-Cコンピュータ(Dell XPS、Ultrabook™、その他Windows®ノートパソコン)各種で使用可能です。ブラックのワークステーションとマッチするケーブルをお探しの場合は、ブラック 1m USB-C - DP ディスプレイケーブル(CDP2DPMM1MB)、ブラック 1.8m USB-C - DP ディスプレイケーブル(CDP2DPMM6B)などをご利用いただけます。StarTech.comでは、お客様のニーズに合わせてカラーと長さが選べるケーブルを取り揃えています。

USB Type-Cで簡単接続

このディスプレイ変換アダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB Type-Cポートを使用します。リバーシブル構造のUSB-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるため、パソコンをワークステーションやオフィスのホットデスクに接続する際、挿入方向を間違えて困ることがありません。

4K/60Hzの驚きの画質を提供

このディスプレイ変換アダプタケーブルは、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現する4K/60HzモニタおよびTVに対応しています。USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活用し、4K対応ディスプレイにUltra HDの優れた画質を表示することができます。

また、1080pなど、より低い解像度のディスプレイとも互換性があり、将来的な4K/60Hzの導入に備えながら、家庭やオフィスその他で現行のHD環境にも適したアクセサリとなります。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:

本製品アダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ(DP Altモード)をサポートしている必要があります。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- USB-C/Thunderbolt 3対応機器をDisplayPortディスプレイに接続
- ホームオフィス、共有デスクなどの環境に最適
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

Features

- アダプタとケーブルが一体のUSB-C - DisplayPortケーブルで配線量を軽減
- 最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現
- USB-C対応コンピュータ各種に接続できるモニターケーブル
- Hassle-free connectivity with the reversible USB-C connector
- Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DP Alt Mode

ハードウェア	Warranty	3 Years
	AV入力	USB Type-C
	AV出力	DisplayPort
	アダプタスタイル	ケーブルアダプタ
	チップセットID	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	ポート	1
性能	オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド
	ワイド画面サポート	あり
	対応解像度	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	最大デジタル解像度	3840x2160 @ 60 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
		1 - DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件	注意	このアダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ(DP オルタナートモード)をサポートしている必要があります。
環境条件	保存温度	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	湿度	20%-70%RH
物理的特徴	ケーブル長さ	3.3 ft [1 m]
	色	ホワイト
	製品幅	0.8 in [20 mm]
	製品重量	1.2 oz [34 g]
	製品長さ	3.3 ft [1 m]
	製品高さ	0.4 in [1 cm]
パッケージ情報	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.4 oz [40 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB-C - DisplayPort アダプタケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.