

2 in 1 USB Type-C - VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 4K/30Hz スペースグレー

Product ID: CDP2HDVGA



USB-C対応VGA/HDMIアダプタ。USB Type-C搭載ノートパソコンをVGA/HDMIディスプレイに接続できるポータブルソリューションです。スプリッタとしても機能し、同一のビデオ信号を2台のモニター(1 x HDMIおよび1 x VGA)に同時に出力できるマルチディスプレイビデオアダプタです。

携帯を想定したツーインワン型ビデオアダプタ

ツーインワン(2-in-1)タイプのUSB-Cモニターアダプタにより、ディスプレイごとに異なるアダプタを携帯する必要がなくなります。ノートパソコンをHDMIおよびVGA対応のディスプレイ各種に接続できる便利なマルチディスプレイアダプタです。

丈夫なアルミ筐体のアダプタは、持ち運びに適した耐久性を備えています。

4K/30HzのUHD解像度

このUSB-Cビデオアダプタは、HDMI出力で4K/30HzのUHD解像度、VGA出力では1920 x 1200のHD解像度に対応しています。

スタイリッシュな接続アクセサリ

このUSB-Cビデオアダプタはスペースグレイの筐体にUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレイのMacBook/MacBook Proと相性の良いデザインですが、USB-C DP Altモードに対応する端末各種で使用可能です。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続
- 同一のイメージをVGAおよびHDMIモニターに出力するビデオスプリッターとして使用
- VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力

Features

- ノートパソコンのビデオ互換性を高める2-in-1アダプタ(USB-C - HDMI/VGA)
- リソースを多用する用途で4K/30HzのUHD解像度をサポート
- スペースグレイのMacBook/MacBook Proと相性の良いカラー

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	USB-C
	AV出力	HDMI VGA
	アダプタスタイル	アダプタ
	チップセットID	ITE - IT6222
	性能	Video Revision
オーディオ仕様		HDMI出力: 5.1サラウンドサウンド
対応解像度		HDMI出力: 3840 x 2160 @ 30Hz VGA出力: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>低解像度や低リフレッシュレートもサポートしています。</i>
最大アナログ解像度		1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
最大デジタル解像度		3840 x 2160 @30Hz(HDMI)
コネクタ		コネクタA
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output 1 - HDMI(19ピン) メス Output
	特記 / 必要条件	注意 HDMIとVGA両方で同時にビデオ出力が可能です。両方のビデオ出力ポートに接続した場合、同一のイメージを最大解像度(1920x1200 @60Hz)で表示します。
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	湿度	5~90% RH
物理的特徴	アクセントカラー	ブラック
	エンクロージャタイプ	アルミ&プラスチック
	ケーブル長さ	6.6 in [167 mm]
	色	スペースグレー
	製品幅	2.4 in [62 mm]
	製品重量	1.5 oz [43 g]
	製品長さ	8.1 in [205 mm]
	製品高さ	0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報	Package Height	0.8 in [20 mm]

	Package Length	7 in [17.9 cm]
	Package Width	3.1 in [8 cm]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - トラベルAVアダプタ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.