

水平配線用ダクト/ケーブルホルダー付パネル(2U) 両サイドにケーブルホルダー搭載

Product ID: CMPNL2U



2U横型ケーブル管理パネル。標準19インチのラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付けて使用し、ダクトとケーブルホルダーの組み合わせで横方向の配線を整理します。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府のGSAスケジュール購買に対応しています。

この高品質スチール製ケーブルマネージャは、パネルの前後両面でケーブルの整理ができるソリューションです。前面には4つのDリングフックが横方向に並んでついており、背面にはさらに2つのフックとフィンガーダクトがついています。必要に応じケーブルを結束して引き回し、ケーブルへの負荷軽減にも役立ちます。

また、このパネルで機器間の隙間を埋め、適切な通気性を確保できるという利点もあります。本製品にはラックネジ2セット(10/32 および 12/24)が付属しており、取り付けが簡単です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- サーバラック／キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理

Features

- Dリングフックをパネル前面に4個、背面に2個配置
- ケーブル引き回し用のフィンガーダクトを背面に配置
- TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
- 2Uラック設計
- 頑丈なスチール製
- 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
- ラック用ネジ付属

ハードウェア	Warranty	2 Years
	U高さ	2U
	取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)
	向き	Horizontal
	業界標準	EIA RS310-D
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
	色	ブラック
	製品重量	3.1 lb [1.4 kg]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	3.8 lb [1.7 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 2U 横型ケーブルマネージャ 24 - ケーブルクランプ 4 - 5/8インチ#10-32 UNFネジ 4 - #10~32 UNFケージナット 4 - 5/8インチ#12-24 UNFネジ 4 - #12-24 UNCケージナット

Product appearance and specifications are subject to change without notice.