

# USB-C Dockingstation für Laptops - 4K HDMI - 85W Power Delivery - USB 3.0

Product ID: DK30CHDPDUE



Dieser USB-C™-Dock bietet Ihnen alle Verbindungen, die Sie benötigen, um Ihre USB-C-fähigen Laptops oder Tablets in eine vollständige Workstation zu verwandeln, die einen einzelnen externen 4K HDMI®-Monitor unterstützt. Mit USB Power Delivery 2.0 (85 W) können Sie Ihren Laptop während der Arbeit mit Strom versorgen und aufladen, was bedeutet, dass kein separates Netzteil für Ihren Laptop mehr nötig ist. Es ist der perfekte Begleiter für Ihr MacBook Pro oder andere mit Thunderbolt™ 3 ausgestattete Laptops oder Tablets.

## Erstellen Sie eine 4K HDMI-Workstation

Das USB-C-Dock eignet sich ideal für kleinere Arbeitsbereiche oder geteilte Arbeitsbereiche, in denen nur ein externer Monitor verwendet wird. Mithilfe des Docks wird die Anzeige Ihres Laptops erweitert und mit einem HDMI-Bildschirm verbunden, der unter anderem folgende Auflösungen unterstützt: 4096 x 2160 bei 30 Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz, 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz.

## **Mehrere Anschlüsse**

Der Dock bietet vier USB 3.0-Anschlüsse (Typ-A), über die Peripheriegeräte wie Maus oder Tastatur angeschlossen werden können. Er verfügt außerdem über einen USB 3.0-Anschluss für ein schnelles Aufladen und Synchronisieren, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen 3.5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss.

## **Universelle Unterstützung**

Dieser universelle Dock ist kompatibel mit Mac und Windows® und unterstützt USB-C- und Thunderbolt 3-fähige Laptops.

Der DK30CHDPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Eine kostengünstige Dockingstation für Unternehmen und Büros, in denen die meisten Mitarbeiter nur einen einzigen Monitor verwenden
- Connect to an ultrawide or ultrawide curved monitor to emulate a multi-display experience view and gain exceptional picture quality
- Effektiv in kleinen Arbeitsbereichen oder Arbeitsnischen mit begrenzten Platz für mehrere Bildschirme
- Ideal geeignet für vorübergehende oder geteilte Arbeitsbereiche (z. B. im Hotelgewerbe), in denen nur ein externer Monitor notwendig ist

### Features

- Verwandeln Sie Ihre mit USB-C ausgestatteten Laptops oder Tablets in eine Ultra HD 4K Workstation, indem Sie einen einzigen externen 4K HDMI-Monitor anschließen (30 Hz)
- Das Universal-USB-C-Dock unterstützt macOS und Windows
- Stromversorgung und Laden Ihres Laptops über 85 W USB Power Delivery 2.0
- Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über vier USB 3.0-Anschlüsse
- Praktischer EIN/AUS-Schalter an der Vorderseite der Dockingstation
- Schnelles Aufladen Ihres Telefons oder Tablets mit dem immer aktiven USB 3.0-Anschluss für schnelles Laden und Synchronisieren
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Gigabit-Ethernet-Port liefert drahtgebundene Netzwerkverbindung für Ihre Workstation

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
	Chipset-ID	Parade - PS176 Realtek - RTL8153 Realtek - RTS5411 C-Media - CM6533
	Industrienormen	USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0 USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	Unterstützte Displays	1
<b>Leistung</b>	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
	PXE	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	1 - HDMI (19-polig) Buchse
		1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - Ethernet Gigabit Buchse
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 bis 10.13
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	20V DC

	Ausgangsstrom	5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	2 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Power Delivery	85W
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	100W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	91 mm [3.6 in]
	Produktgewicht	200 g [7.1 oz]
	Produkthöhe	32 mm [1.3 in]
	Produktlänge	98 mm [3.9 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	1 kg [2.3 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
		1 - 1 m USB-C-Kabel
		1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.