

## 5m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert

Product ID: DP14MM5M



Mit diesem DisplayPort 1.4-Kabel können Sie Ihren DP-Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Ultra-HD-8K-Monitor, -Fernseher oder -Projektor verbinden.

Das DP-Monitorkabel ermöglicht die ultimative Verbindung in Ihren Audio-Video-Systemen und ist ideal für Folgendes geeignet:

- Bereitstellung erweiterter Präsentationen
- Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden
- Erstellen von auffälligen Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme
- Realistisches Gaming

### VESA®-Zertifizierung

Dieses DP-Kabel ist VESA-zertifiziert und gewährleistet damit die vollständige Konformität und einen effizienten Betrieb mit der höheren Übertragungsrate von HBR3. Im Rahmen von Tests wurde bestätigt, dass alle DP 1.4-Spezifikationen erfüllt werden, sodass Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

## **Erleben Sie die Vorteile der neuesten Version von DisplayPort 1.4.**

Dieses 8K-DisplayPort-Kabel unterstützt alle DP 1.4-Leistungsmerkmale:

- Auflösungen von bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz, abwärtskompatibel mit 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz und 4K (4096 x 2160) bei 120 Hz und früheren Generationen von DP
- HBR3-Bandbreiten (High Bit Rate 3) von 32,4 Gbit/s
- High Dynamic Range (HDR) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben
- Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore
- Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Vorwärtsfehlerkorrektur
- 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle
- HDCP 2.2

### **Verriegelte Steckverbinder**

Jeder Steckverbinder verfügt über Verriegelungen, die sichere Verbindungen zwischen Ihren Geräten gewährleisten.

Das DP14MM5M wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Delivering visually enriched presentations
- Displaying crisp digital signage walls
- Creating eye-catching visuals for photography, videography, cinematography
- Producing lifelike gaming

### Features

- Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
- Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
- Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
- High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
- Lebenslange Garantie und garantierte Zuverlässigkeit

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Feuerwiderstandsklasse	Klasse VW-1
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	16.4 ft [5 m]
	Produktbreite	0.5 in [12 mm]
	Produktgewicht	14.2 oz [403 g]
	Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
	Produktlänge	16.4 ft [5 m]
	Steckverbinderart	Einrastend
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	12.9 in [32.8 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	14.9 oz [421 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.