

90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Product ID: DP2DVIMM3BS



Mit dem aktiven 91 cm langen DisplayPort-auf-DVI-Konverterkabel DP2DVIMM3BS können Sie DisplayPort-fähige Desktop- oder Laptopcomputer direkt an einen in der Nähe befindlichen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und Unordnung durch zusätzliche Kabel vermeiden.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive DisplayPort-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der DP2DVIMM3BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie auch ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in DVI konvertieren.

Der DP2DVIMM3BS wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwendung mit Single Mode DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Features

- Aktive DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung
- 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Plug and Play-Installation

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabel-Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	DVI
	AV-Eingang	DisplayPort
	Chipset-ID	Parade - PS171
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
	Max. Kabellänge	3 ft [0.9 m]
	Unterstützte Auflösungen	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3 ft [0.9 m]
	Produktbreite	1.6 in [40 mm]
	Produktgewicht	2.6 oz [74.9 g]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlänge	36 in [91.5 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	8.7 in [22.2 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [91.6 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter
--------------------------	--------------------	---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.