

3m USB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型 KVM PC切替器用ケーブル

Product ID: DVID4N1USB10



オーディオ & マイク対応のデュアルリンクDVI-D KVMスイッチケーブル(3m)。DVIビデオ、USBマウスおよびキーボード、3.5mmオーディオ出力、マイクをコンパクトなケーブル1本に統合します。

この4-in-1 KVMケーブルは、デュアルリンクDVIをサポートしているUSB KVMスイッチでの使用に適した費用対効果の高い便利なソリューションです。このケーブルを使用し、HD出力用に設定された2台のパソコンで、USB周辺機器を共有することができます。

本製品には、StarTech.com による全使用期間保証が付いており、信頼性の高い動作と優れたパフォーマンスを提供します。

対応製品:

互換性のあるStarTech.com KVM製品は、別売アクセサリのセクションでご確認ください。

Atenモデル(CS1642、CS1644、CS1784、CS1782、CS1762、CS1764)

Avocentモデル(2SVDVI10-001、4SVDVI10-001、SV4UAD、SC420、SC440、SC540)

Belkinモデル(F1DN102D、F1DN104D、F1DD102L、F1DD104L)

Cables to goモデル(52047、52048)

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- パソコンとデュアルリンクDVI +USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイクサポート機能をサポート

Features

- 4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
- デュアルリンクDVI-D信号サポート
- DVI-Dシングルリンク信号およびデバイスへの下位互換性
- HDTV品質以上の信号(2560 x 1600 @ 60Hzおよびより低いリフレッシュレートでの高解像度)をサポート
- DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
- デュアルリンクモードでDVI-D最大クロック周波数(7.92 Gbps)をサポート

	Warranty	Lifetime
ハードウェア	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ	コネクタA	1 - DVI-D (25ピン) オス 1 - USB Type-A (4ピン) USB 2.0 オス 2 - 3.5mm ミニジャック (3ポジション) オス
	コネクタB	1 - DVI-D (25ピン) オス 1 - USB B (4ピン) オス 2 - 3.5mm ミニジャック (3ポジション) オス
物理的特徴	ケーブル長さ	10 ft [3 m]
	色	ブラック
	製品重量	22.1 oz [627 g]
	製品長さ	10 ft [3 m]
パッケージ情報	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	22.7 oz [644 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 4-in-1デュアルリンクDVI-D USB KVMケーブル (オーディオ対応)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.