

## **Cavo DVI-D Dual Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 7m**

Product ID: DVIDDMM7M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM7M da 7 m presenta 2 connettori maschi DVI (da 25 pin) e offre una lunghezza di 7 m che lo rende ideale per collegamenti di maggiore lunghezza tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 7 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

### Features

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di ferriti	2
	Placcatura connettori	Nichel
	Standard del settore	DVI DDWG Standard
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	16.000
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	39.600
	Lunghezza cavo	7 m [23 ft]
	Lunghezza prodotto	7 m [23 ft]
	Peso prodotto	670 g [23.7 oz]
Stile connettori	Dritto	
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	0.1 mm [0 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.2 cm [9.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	690 g [24.4 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Dual Link DVI-D 7 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.