

## Cable de 2m DVI-D de Enlace Simple - Macho a Macho

Product ID: DVIDSMM2M



El cable DVI-D de un solo enlace, modelo DVIDSMM2M, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un computador de escritorio o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 2 metros soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/seg., además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de vídeo digital de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte su ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

### Features

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Estándares Industriales	DVI DDWG Standard
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - DVI-D (19 pines) Macho
	Conector B	1 - DVI-D (19 pines) Macho
<b>Características Físicas</b>	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	2 m [6.6 ft]
	Longitud del Producto	2 m [6.6 ft]
	Peso del Producto	230 g [8.1 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	240 g [8.5 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable DVI-D de un solo enlace (2 m) - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.