

Câble DVI-D Single Link de 2m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

Product ID: DVIDSMM2M



Le câble Single Link DVI-D DVIDSMM2M comporte deux connecteurs DVI mâles (à 19 broches). Il assure une connexion fiable, totalement numérique entre votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 2 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et des débits de transmission jusqu'à 4,95 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D

Features

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG

Matériel	Warranty	Lifetime
	Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DVI-D (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	2 m [6.6 ft]
	Longueur du produit	2 m [6.6 ft]
	Poids du produit	230 g [8.1 oz]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Package Height	22 mm [0.9 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Poids brut	240 g [8.5 oz]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble Single Link DVI-D 2 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.