

Cable de 1,8m DVI-I de Enlace Doble Alargador de Extensión Macho a Hembra

Product ID: DVIIDMF6



El Cable Extensor de 1.8m DVI-I de Enlace Doble para Pantallas Analógicas y Digitales, modelo DVIIDMF6, le permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos DVI-I en hasta 1.8 metros.

Este cable de enlace doble es compatible con resoluciones de hasta 2560x1600 y con tasas de transmisión de hasta 9.9Gbits/seg. Además se ajusta plenamente a los estándares DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para máxima durabilidad, este cable de video de alta calidad está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite ampliar, en hasta 1,8 metros, la distancia de conexión entre un ordenador de sobremesa o portátil y una pantalla o un proyector DVI-I de doble enlace

Features

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos con pantalla DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Compatible con pantallas tanto análogas, como digitales

	Warranty	Lifetime
Hardware	Estándares Industriales	DVI DDWG Standard
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	9.9 Gbits/sec
Conector(es)	Conector A	1 - DVI-I (29 pines) Hembra
	Conector B	1 - DVI-I (29 pines) Macho
Características Físicas	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	9.7 oz [276 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	10.1 oz [285 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - 6 ft Dual Link Digital Analog DVI-I Extension Cable - M/F

Product appearance and specifications are subject to change without notice.