

Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA HD15 (M) - 3m - Cordon DVI-A vers VGA

Product ID: DVIVGAMM3M



Le câble d'écran DVI vers VGA DVIVGAMM3M (3 m) comprend un connecteur DVI-A mâle et un connecteur VGA mâle, vous permettant de raccorder un écran VGA à un ordinateur PC ou Mac® doté d'une sortie analogique DVI-I.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité, ce câble DVI-A vers VGA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI analogique

Features

- Connecteurs DVI-A (mâle) vers VGA (mâle)
- Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
- Contacts plaqués or pour une conductivité maximale
- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DVI-A (17 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	3 m [9.8 ft]
	Longueur du produit	3 m [9.8 ft]
	Poids du produit	252 g [8.9 oz]
Informations d'emballage	Package Height	34 mm [1.3 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Poids brut	0.3 kg [0.6 lb]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble d'écran DVI vers VGA 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.