

## 1,8 m DVI-I (M) naar DVI-D (M) en HD15 VGA (M) video splitterkabel

Product ID: DVIVGAYMM6



Dankzij de DVIVGAYMM6 1,8 m DVI-I (mannelijke) naar DVI-D (mannelijke) en HD15 VGA (mannelijke) videosplitterkabel kunt u een DVI-D-monitor en een VGA-monitor op één DVI-I videokaart poort aansluiten.

StarTech.com's DVI-I naar DVI-D/VGA Y-kabel is een voordelige en betrouwbare dual monitor oplossing en wordt gedekt door een levenslange garantie.

**N.B.:** De mogelijkheid om tegelijkertijd een digitale en een analoge monitor te gebruiken hangt af van de functionaliteit van uw videokaart. Als uw videokaart deze functie niet ondersteunt, dan zal slechts één monitor tegelijkertijd werken.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit 2 schermen (DVI-D en VGA) op één DVI-I-videokaartpoort aan

### Features

- DVI-I mannelijke connector naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke connectors

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Maximale digitale resoluties	2560 × 1600 @ 60Hz
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	11.9 oz [338.5 g]
	Kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6 ft [1.8 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	0.8 lb [0.4 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 1,8 m DVI-I mannelijke naar DVI-D mannelijke en HD15 VGA mannelijke videosplitterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.