

Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M - DAC de 5 m

Product ID: EXSFP10GEDA5



Le modèle EXSFP10GEDA5 est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Features

- Garanti 100 % compatible avec Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
- Échangeable à chaud

	Warranty	Lifetime
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Impédance	100 Ohm
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbps
Alimentation	Consommation électrique	< 0.5 W (per end)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	24 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
	Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
	Longueur du produit	16.4 ft [5 m]
	Poids du produit	10.4 oz [294 g]
Informations d'emballage	Poids brut	11 oz [312 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble SFP+
	Compatible Brand	Juniper
	Connecteur A	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.