

Cisco FET-10G compatibel SFP+ transceiver module - 10GBase-SR

Product ID: FET-10G-ST



De FET-10G-ST is een Cisco FET-10G compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-SR conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- **Golflengte:** 850nm
- **Maximale gegevensoverdrachtssnelheid:** 10 Gbps
- **Type:** multimode
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 100 m
- **MTBF:** 498,745,585 uren
- **Stroomverbruik:** < 1,0 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco FET-10G

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco FET-10G
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Cisco®
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10 Gbit/s
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Fysieke eigenschappen	Breedte product	58.400
	Gewicht product	20.000
	Hoogte product	13.700
	Lengte product	13.900
Verpakkingsinformatie	Package Height	31.000
	Package Length	115.000
	Package Width	90.000
	Verzendgewicht (verpakt)	50.000
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module

Product appearance and specifications are subject to change without notice.