

## 3 in 1 HDMI - DVI/ DisplayPort/ VGA変換ディスプレイアダプタ DPにて4K/30Hz対応

Product ID: HD2DPVGADVI



Ultrabook™などHDMI対応ノートパソコンをDisplayPort、VGA、DVIディスプレイに接続するトラベルアダプタ。Windows®とMacの両方に対応しており、幅広い互換性を提供します。

### 外出中の使用を想定したオールインワン型ビデオアダプタ

このスリーインワン(3イン1)タイプのアダプタは、あらゆるプロジェクタ/ディスプレイに対応します。ノートパソコンのHDMIポートからDisplayPort、VGA、DVI出力のすべてに接続できるため、外出先の会議室や教室でどんなタイプのディスプレイを使用しても対応可能です。タイプの異なるディスプレイ用に複数のアダプタを持ち歩く必要がありません。

複数ビデオ出力に対応する小型設計のアダプタは、営業スタッフやインストラクターなど、外出が多いユーザーに最適なソリューションです。このスリーインワンアダプタはまた、BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境にも適しています。

プラグアンドプレイで使用できる本アダプタは、外出先でどんなディスプレイを使用しても簡単に接続できるため、会議室のAV設定に気をとられることなく、プレゼンテーションに専念できます。また、本アダプタはUSB電源を使用するため、外付け電源が要らず持ち運びが簡単です。コンセントを探す必要がなく、自分のパソコンに差し込むだけですぐに使用できます。

## Ultra HD 4K対応の驚きの画質

本アダプタのDisplayPort出力は1080p HDの4倍にあたるUltra HD 4K解像度をサポートします。1080pや720pなど、低解像度との下位互換性もあるため、レガシービデオ機器とも問題なく使用可能です。VGAおよびDVIの出力も1920 x 1200のHD解像度をサポートしており、優れたビデオ品質を提供します。

注意: このアダプタは、VGAポートではデジタル暗号化されたコンテンツを表示しません。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- 本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
- 私物のUltrabookを会社のDisplayPort/VGA/DVIモニタに接続
- DisplayPort/VGA/DVIディスプレイを2台目のモニタとして使用

### Features

- スリーインワン アダプタ HDMI - DisplayPort/VGA/DVI
- 携帯性に優れたUSBバスパワー対応ビデオアダプタ
- Ultra HD 4K対応の驚きの画質
- プラグ アンド プレイ式インストール
- 軽量設計
- 小型設計

ハードウェア	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ パッシブ
	AV入力	HDMI
	AV出力	DisplayPort DVI VGA
	アダプタスタイル	アダプタ
	オーディオ	あり
	性能	Video Revision
オーディオ仕様		DP出力 - 2チャンネルステレオ
ワイド画面サポート		あり
一般仕様		本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
対応解像度		<b>DisplayPort:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 <b>VGA:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 <b>DVI:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
最大アナログ解像度		1920 x 1200
最大デジタル解像度		3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス Input
	コネクタB	1 - DisplayPort(20ピン) メス Output 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output 1 - DVI-I(29ピン) メス Output
	コネクタタイプ	1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
	特記 / 必要条件	<b>注意</b> DisplayPort出力はアクティブポートです。 VGA出力はアクティブポートです。 DVI-D出力はパッシブポートです。
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	湿度	40~50% RH
物理的特徴	ケーブル長さ	8.2 in [209.6 mm]
	製品幅	2.2 in [55 mm]

	製品重量	1.5 oz [43 g]
	製品長さ	11.8 in [30 cm]
	製品高さ	0.6 in [1.5 cm]
<b>パッケージ情報</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	4.9 oz [138 g]
<b>箱に含まれているもの</b>	パッケージ内容	1 - トラベルAVアダプタ
		1 - クイックスタートガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.