

## Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Product ID: HD2VGAE2



El Adaptador/Conversor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 permite convertir la señal HDMI de un laptop, ultrabook, u computador de escritorio a un proyector o pantalla VGA HD15, al tiempo que se ahorra el costo de actualizar su monitor a uno compatible con HDMI. Este conversor HDMI a VGA, está dirigido a dar salida al contenido generado por el usuario, tal como documentos de trabajo y presentaciones. Este adaptador también puede incrementar su productividad al extender el escritorio de su computador a un monitor secundario, multiplicando por dos su espacio de trabajo.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p (1920x1200) y sin necesidad de usar adaptadores de alimentación externos, este adaptador activo HDMI® a VGA HD15 ofrece una solución compacta y portátil.

¿Está buscando un conversor HDMI a VGA para su Chromebook? Utilice el HD2VGAMICRO.

El Adaptador/Conversor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 cuenta con una garantía de 3 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite conectar dispositivos equipados con HDMI como laptops, ultrabooks u ordenadores de escritorio a un proyector o pantalla VGA

### Features

- Resolución máxima de 1920x1200 (1080p)
- No requiere adaptador de alimentación externo

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI® de alta velocidad
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
<b>Rendimiento</b>	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Este adaptador no funciona con equipos Chromebook de Samsung. Se recomienda HD2VGMICRO en este caso.
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 40% a 85% sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [35.3 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.