

## 15m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス—HDMI オス

Product ID: HDMM15MA



4k x 2k解像度に対応するハイスピードHDMI®アクティブケーブル。アクティブシグナルブースタを内蔵しており、信号損失せずに最大15m離れた場所にあるHDMIデバイスを接続します。

HDMI薄型ワイヤ構造の軽量ケーブルは、耐久性に優れ配線がしやすく、機器回りをすっきりまとめることができます。また、増幅器を内蔵しており、外付け電源無しにHDMI信号をアクティブに増幅します。

この高品質HDMIケーブルは最大120 Hzのリフレッシュレートで1080 p以上の解像度に対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現します。最大4k x 2kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

本製品には、StarTech.com による全使用期間保証が付いています。

**以下の事項にご注意ください:**このケーブルは一方向設計であるため、ケーブルは正しい向きで差し込んでください。デバイスとHDMIソースが正しく接続されるよう、HDMIコネクタに添付されている「ソース」および「ディスプレイ」ラベルをご確認ください。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Blu-Ray Disc™プレイヤー、HDTV、DVDプレイヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、信号を損失せず離れた場所にある高解像度AV機器を接続

### Features

- アクティブブースタ内蔵
- 最大4k × 2kのHD超解像度をサポート
- 最長15.2m離れた機器を接続します
- 金メッキHDMIコネクタ
- 高品質構造

ハードウェア	Warranty	2 Years
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	チップセットID	Redmere - PRE1692
	ファイア定格	CL2定格
性能	最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス
	コネクタB	1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴	ケーブルOD	0.3 in [7.5 mm]
	ケーブル長さ	49.2 ft [15 m]
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	26 AWG
	色	ブラック
	製品重量	33.3 oz [943 g]
	製品長さ	49.2 ft [15 m]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	33.9 oz [960 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 15m高速HDMI®アクティブ型ケーブル - HDMI - (オス/オス)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.