

High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 Wandmontage - 30m

Product ID: HDMM30MA



Dieses aktive HDMI-Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 30 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten. Es entspricht den CL2-Sicherheitsanforderungen und ist somit hervorragend für die Kabelführung in Wänden daheim und im Büro geeignet.

Zuverlässige Verbindungen über große Entfernungen

Das Kabel ist mit einem integrierten Verstärkerschaltkreis ausgestattet, der aktiv und ohne externe Stromversorgung das HDMI-Signal verstärkt, und ist somit die perfekte Lösung für Übertragungen über größere Entfernungen ohne Signalverlust.

Kabelführung in der Wand

Das HDMI-Kabel entspricht CL2 für Installation in der Wand und ist somit hervorragend für Kabelführung in Büros und Wohngebäuden geeignet. Sie können Ihr Heimkino, Ihre Spiel- oder Audio-Video-Ausrüstung mit sicher in den Wänden verlegten Kabeln einrichten und Ihre Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz oder daheim platzieren.

Erstaunliche 4K-Video-Qualität

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMM30MA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihre High-Definition-A/V-Geräte, z. B. Streaming-Media Players (Roku, Apple, TV), Spielekonsolen (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-Player, DVD-Players, Projektoren usw., über große Entfernungen und ohne Signalverlust an

Features

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis für Verbindungen über größere Entfernungen
- Entspricht CL2 für Installation in der Wand
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	Redmere - RM1691
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL2
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.5 mm]
	Drahtstärke	24 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	98.4 ft [30 m]
	Produktgewicht	5.1 lb [2.3 kg]
	Produktlänge	98.4 ft [30 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 30 m Aktives CL2-Wand-High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.