

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 0,5m

Product ID: HDMM50CMP



Dieses 0,5-Meter-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Alle unserer Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel sind mit einzigartiger Authentifizierung zum Schutz vor Fälschung versehen, sodass Sie garantiert immer ein echtes zertifiziertes Kabel erhalten.

Erleben Sie HDMI in seiner aktuellsten Form

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau eines zuverlässigen Heimkinos oder lebensechter Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit Premium-HDMI-Zertifizierung

Das Kabel wurde rigorosen Compliance-Tests unterzogen und von einem HDMI-autorisierten Testzentrum zertifiziert. So können Sie sich sicher sein, dass das Kabel auch für Einsätze mit hoher Bandbreite geeignet ist. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Sehen Sie zwei Video-Streams auf einem einzigen Display

Das Kabel überträgt zwei Video-Streams, sodass gleichzeitig zwei Videos auf demselben Display angezeigt werden können. Ihr Display muss lediglich Multi-View unterstützen, damit Sie zwei gleichzeitige Video-Streams nutzen können.

Das HDMM50CMP fällt unter die lebenslange Garantie von StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

Features

- Premium-HDMI-Zertifizierung
- Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- 0,5 m Länge für kurze Verbindungen, z. B. zwischen Ihrem Ultra HD-TV und einem digitalen Medienplayer.
- Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
- Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
- Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
- Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
- Unterstützt 3D Video
- Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
- Unterstützt Farbmeterik BT.2020
- Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
- Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Audiospezifikationen	Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	34 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Produktbreite	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [36 g]
	Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
	Produktlänge	1.6 ft [0.5 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3 oz [84 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.