

## 1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Product ID: ISAS88881



Das 1 m lange externe SAS-Kabel ISAS88881 wurde für Hochleistungsnetzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt und unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Dieses strapazierfähige Mini SAS-Kabel ist mit SFF-8088-auf-SFF-8088-Steckern zum Anschließen von externen SAS-Geräten (Controller, Festplatten, SAN-Storage Area-Netzwerk usw.) ausgestattet und ist TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule).

Dieses 1 m lange SAS-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Zur Verwendung in Speichernetzwerken und zum Anschließen von SAS-Expander-fähigen Controllern und Gehäusen
- Zum Anschließen von SAS-Controllern an SAS-Backplanes
- Schließen Sie eine externe Festplatte an einen SAS-Controller an

### Features

- 2x SFF-8088-Stecker mit Einrastfunktion
- Robuste Metallstecker
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
- Mehradriges Design
- Abwärts kompatibel mit SATA-Geräten

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	8 Twisted Pair
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Polyester-Folie mit verzinnem Kupfergeflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS) Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS) Einrastend Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktgewicht	5.3 oz [151 g]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	5.5 oz [156 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 1 m externes serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8088 bis SFF-8088

Product appearance and specifications are subject to change without notice.