

HP J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità

Product ID: J4859C10PKST



Il prodotto J4859C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con HP J4859C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 1,25 Gbps
- **Tipo:** fibra monomodale/multimodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 10 km
- **MTBF:** 3.092.408 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1 watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Features

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | HP® |
| | Standard del settore | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |
| Prestazioni | Auto MDIX | Sì |
| | DDM | Sì |
| | Distanza di trasferimento max | 10 km (6.2 mi) |
| | Lunghezza d'onda | 1310nm |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 1,25 Gbps |
| | Modalità operativa fibra | Full Duplex |
| | MTBF | 3.092.408 ore |
| | Reti compatibili | 1000 Mbps (1 Gbps) |
| | Tipo fibra | Single Mode / Multi Mode |
| Connettore/i | Connettori unità locale | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina |
| Note/requisiti speciali | Requisiti di sistema e cavi | Porta SFP conforme a MSA o HP |
| | | Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali |
| Alimentazione | Consumo energetico | < 1 W |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| | Umidità | 30~75% RH |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Argento |
| | Tipo enclosure | Alluminio |
| Informazioni confezione | Package Height | 1.5 in [37 mm] |
| | Package Length | 4.9 in [12.5 cm] |
| | Package Width | 7.2 in [18.2 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 8 oz [227 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 10 - Ricetrasmittitori SFP |
| | Altezza prodotto | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Larghezza prodotto | 0.6 in [14 mm] |

| | |
|--------------------|----------------|
| Lunghezza prodotto | 2.2 in [57 mm] |
| Peso prodotto | 6 oz [171 g] |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.