

HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX - 10-pack

Product ID: J4859C10PKST



J4859C10PKST är ett 10-pack av vår HP J4859C-kompatibla fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HP®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-LX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1310 nm
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 1,25 Gbps
- **Typ:** Fiber i enkelläge/multiläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 10 km
- **Medeltid mellan fel (MTBF):** 3 092 408 timmar
- **Strömförbrukning:** Mindre än 1 Watt
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com SFP:er

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Features

- 100 % kompatibilitet med HP J4859C garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP
	Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	DDM	Ja
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Fibertyp	Single Mode / Multi Mode
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3 092 408 timmar
	Våglängd	1310nm
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	MSA- eller HP-kompatibel SFP-port
		Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
Ström	Strömförbrukning	< 1 W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	30~75 % RH
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	8 oz [227 g]
	Package Height	1.5 in [37 mm]
	Package Length	4.9 in [12.5 cm]
	Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	10 - SFP-sändtagare
	Produktbredd	0.6 in [14 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlängd	2.2 in [57 mm]
	Produktvikt	6 oz [171 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.