

Módulo Transceptor SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C

Product ID: J8177CST



Este módulo SFP Gigabit de cobre compatible con HP® ha sido diseñado por StarTech.com para ofrecerle lo que más necesita en sus conexiones de red: confiabilidad. Creado según especificaciones precisas y sometido en su totalidad a pruebas para garantizar el máximo rendimiento, este módulo de transceptor SFP de alta calidad se puede instalar en dispositivos de red HP compatibles con el módulo transceptor SFP J8177C, así como de otras marcas principales de fabricantes de equipos de redes.

El transceptor SFP RJ45 1000Base-T ofrece conectividad Gigabit a una distancia de hasta 100m. Es una forma económica y confiable de agregar, reemplazar o actualizar un puerto Ethernet de cobre de su equipo de red, además de estar avalado por la garantía de por vida. Para requisitos de instalación a gran escala y máximo ahorro de gastos, este módulo SFP GbE de cobre también está disponible en un paquete de 10 unidades: J8177C10PKST.

Diseñado para un rendimiento confiable en red

Este módulo SFP Gigabit RJ45 ha sido fabricado por StarTech.com para cumplir o sobrepasar las especificaciones OEM y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.

Totalmente compatible con HP y otras marcas principales

Este módulo SFP Gigabit de cobre ha sido diseñado con las más altas normas de calidad y es 100% compatible con HP, equivalente al transceptor SFP J8177C de HP. Este transceptor de StarTech.com está configurado y se ha sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con HP u otras marcas principales de equipos de redes.

StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.

Funcional y ajustable a escala

Dado que ofrece funcionalidad y escalabilidad, este transceptor SFP se puede conectar en caliente en todo momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una versátil y práctica solución compatible con una amplia gama de dispositivos de red Ethernet Gigabit multipuerto y monopuerto.

Ideal para su uso con conmutadores, enrutadores y otros equipos de red HP, este transceptor SFP ofrece rendimiento confiable, lo cual permite ampliar su red de forma económica hasta segmentos remotos. El transceptor SFP admite la auto negociación, una distancia máxima de hasta 100m y tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1000Mbps.

El transceptor J8177CST le garantiza un rendimiento confiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Funciona con ranuras para fibra óptica Mini-GBIC (MM o SM) y cobre (RJ45) (tarjetas NIC, conversores de medios a fibra óptica)
- Utilícelo en salas de servidores y centros de datos como puente para cubrir distancias muy largas, sin interferencias electromagnéticas, así como para proporcionar interconexión a nivel de alto ancho de banda y baja latencia entre los dispositivos de red troncal (como conmutadores y enrutadores)

Features

- También disponible en paquete de 10 unidades (J8177C10PKST), para máximo ahorro en el precio
- Compatible con la función de auto negociación
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Compatible al 100% con HP, equivalente a J8177C
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Rendimiento	DDM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
	MDIX Automático	Sí
	MTBF	4.655.371 horas
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps
	Tipo de Fibra	Cobre
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP compatible con MSA o HP
		Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 1.3 W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.7 in [68 mm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [95 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP

Product appearance and specifications are subject to change without notice.