

Cable SFP+ de 3m Direct Attach - Latiguillo Twinax Pasivo Compatible con HP J9283B 10G SFP+

Product ID: J9283BST



Este cable SFP+ 10G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento fiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo es totalmente compatible con las conexiones en caliente y directas, así como con aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectada a través de puertos SFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable Twinax de baja latencia es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto, en racks o a través de racks.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo J9283BST es un cable fiable de repuesto para el modelo J9283B de HP®.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Features

- Compatible al 100% con HP, equivalente al cable J9283B de HP
- Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Grosor de 0,05mm², impedancia de 100 ohmios
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
- Compatible con las normas de conector SFF-8431 y SFF-8432
- Bajo consumo eléctrico: < 0,5W

	Warranty	2 Years
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Calibre del Conductor	30 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Peso del Producto	4.4 oz [124 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [133 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - cable sfp+
	Compatible Brand	HP
	Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.