

HP J9285B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 7 m

Product ID: J9285BST



Il prodotto J9285BST è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con HP J9285B, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Features

- Compatibilità garantita del 100% con HP J9285B
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Con funzione hot-swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP®
	Tipo cavo	Passive Copper Cable
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Reti compatibili	10 Gbps
Connettore/i	Connettore A	1 - SFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	23 ft [7 m]
Informazioni confezione	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	10.6 in [27 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Peso spedizione (confezione)	14.4 oz [407 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Diametro filo	24 AWG
	Impedenza	100 Ohm
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	23 ft [7 m]
	Peso prodotto	14.2 oz [401 g]
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Product appearance and specifications are subject to change without notice.