

Cable de 3m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JD097C - 10 GbE

Product ID: JD097CST



El modelo JD097CST, compatible con el modelo JD097C de HP, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HP®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable coaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Cables SFP de StarTech.com

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Features

- 100% de compatibilidad garantizada con el modelo JD097C de HP
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W
- Intercambiable en caliente

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP®
	Tipo de Cable	Passive Copper Cable
Rendimiento	Redes Compatibles	10 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Conector(es)	Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Ancho de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
	Longitud de la Caja	9.1 in [23 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [138 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - cable sfp+
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Calibre del Conductor	30 AWG
	Impedancia	100 Ohm
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Peso del Producto	4.6 oz [130 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.