

# Mini DisplayPort - DVIデュアルリンク変換ディスプレイアダプタ USBバスパワー対応

Product ID: MDP2DVID2



Mini DisplayPort - DVI-D デュアルリンク 変換アダプタ。Mini DisplayPortビデオソース ( MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、テレビやApple Cinema Display HDなど、DVI対応ディスプレイに接続することができます。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

## 優れた携帯性

小型軽量設計のコンパクトなアダプタは、ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まり、Surface ProやUltrabookなどの端末と携帯するアクセサリとしても便利に使えます。オフィスでのBYOD (私物デバイス持ち込み)用途にも適したポータブルビデオアダプタです。

このDVI コンバータはまた、USBポート1口から電源を取るため、余分なケーブルやチャージャーが不要です。

## 優れた品質と利便性

このMini DisplayPort - DVI アダプタは、アクティブ変換をサポートし、デュアルリンクの最大解像度(2560×1600)に完全対応しています。ディスプレイを別のモニタにミラーリングしたり、デスクトップ拡張で作業スペースを広げることができます。プラグアンドプレイでセットアップが簡単にできるようになっています。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- ホームオフィス、会議室などの備品として
- 展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適
- 高解像度DVIを使用する大画面
- DVIモニタを外付けディスプレイとして使用

### Features

- テレビ、Apple Cinema Display HDなどのDVI-Dディスプレイに対応
- デュアルリンクDVIで最大解像度 2560 x 1600 に対応
- USB 2.0ポート1口から電源供給
- 簡単なプラグアンドプレイ式インストール

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	Mini DisplayPort - 1.2
	AV出力	DVI
	アダプタスタイル	アダプタ
	オーディオ	なし
	チップセットID	Synaptics VMM2320
	業界標準	DisplayPort 1.2a
性能	対応解像度	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
	最大デジタル解像度	デュアルリンク: 2560x1600 シングルリンク: 1920x1080
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
	コネクタB	1 - DVI-I(29ピン) メス Output
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	湿度	10%~85 %相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	14.1 in [35.8 cm]
	色	ブラック
	製品幅	2.3 in [59 mm]
	製品重量	3.6 oz [103 g]
	製品長さ	3.3 in [84 mm]
	製品高さ	0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	6 oz [169 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - Mini DP-DVI Dual-Linkアクティブ変換アダプタ オス/メス

Product appearance and specifications are subject to change without notice.