

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

Product ID: MDP2HDMM1MB



Mini DisplayPort™-HDMI®変換アダプタケーブル(1m)。mDPを搭載したMacBookやUltrabook™ノートパソコンをHDMIディスプレイやプロジェクタにケーブル1本で接続できます。本製品は、ウルトラHD 4Kまでの解像度をサポートしているパッシブアダプタです。Thunderbolt I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合、Thunderboltとの互換性も提供します。

驚異的な画質

この変換アダプタケーブルでMini DisplayPortをHDMIに変換した場合、1080pの解像度の4倍という卓越した画質を維持できます。

また、本アダプタは、解像度の低いディスプレイやビデオソースとも下位互換性があります。1080pおよび720pのハイデフィニション解像度にも対応しており、既存の4Kビデオセットを長く使用できます。

簡単セットアップ

このmDP-HDMI変換アダプタはインストールが簡単で、Mini DisplayPortビデオソースからディスプレイのHDMIポートを直接接続するだけで使用できます。外部電力とビデオケーブルを別途必要とする一部の交換ドングルとは異なり、外付けAC電源は必要ありません。

すっきりした設置

長さ1mの変換アダプタケーブルで無駄のないコンパクトな接続が実現し、整然としたプロ仕様の設置を保証します。長いケーブルが必要でしたら、2m mDP-HDMIケーブル(MDP2HDMM2MB)をお選びいただくこともできます。実装のニーズに合わせて適切なケーブル長を選択することが可能です。

StarTech.comでは、2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する
- 長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する
- 自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける
- DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する

Features

- 最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
- コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
- プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放
- HDMI 4K @ 30Hzサポート
- プラグ アンド プレイ式インストール
- 外付け電源不要

ハードウェア	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	パッシブ
	AV入力	Mini-DisplayPort
	AV出力	HDMI
	アダプタスタイル	アダプタ
	オーディオ	あり
	業界標準	DPCP(DisplayPortコンテンツ保護) HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
性能	オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド
	ワイド画面サポート	あり
	対応解像度	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	最大ケーブル長	39.4 in [1000 mm]
	最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
	コネクタ	コネクタA コネクタB
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	湿度	10%-85%
物理的特徴	ケーブル長さ	39.4 in [1000 mm]
	色	ブラック
	製品幅	0.8 in [21 mm]
	製品重量	1.6 oz [44 g]
	製品長さ	39.8 in [1010 mm]
	製品高さ	0.5 in [12 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	2.1 oz [60 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - mDP-HDMI変換アダプタケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.