

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Product ID: MDP2HDW



Der passive Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Videoadapter/Konverter (weiß) MDP2HDW bietet eine praktische HDMI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-Computermonitor oder Fernsehgerät an ein Gerät mit einem Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten einer Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen können.

Der Adapter unterstützt eine Ausgabe mit hoher Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und ist so eine hochwertige Lösung zum Spiegeln oder Erweitern eines Computer-Desktops auf ein zweites Display.

Für diesen vielseitigen Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist ein funktionierender DisplayPort-Port (DisplayPort ++)-Anschluss erforderlich. Zudem ist er bei direktem Anschließen an einen entsprechenden DisplayPort-über-Thunderbolt™-E-/A-Port kompatibel mit dem Intel® Thunderbolt™-Ausgang.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows
- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Features

- Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Einfach zu verwendendes passives Kabel, keine Software notwendig
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	DisplayPort
	Chipset-ID	NXP - PTN3361
	Industrienormen	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Leistung	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Kabellänge	4.7 in [120 mm]
	Produktbreite	1.6 in [40 mm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	6.7 in [170 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [50 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Konverter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.