

Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Product ID: MDP2VGA2



El conversor Mini DisplayPort a VGA, modelo MDP2VGA2, le permite conectar una fuente de video Mini DisplayPort (PC portátil, Macbook®, Ultrabook, etc.) a un monitor o proyector VGA, lo cual evita el gasto de tener que actualizar a una pantalla compatible con Mini DisplayPort. El adaptador mDP es el accesorio perfecto para su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Debido a que ocupa poco espacio y no requiere de suministro externo de alimentación, este adaptador mDP a VGA ofrece máxima portabilidad, lo cual lo convierte en un accesorio ideal para computadores portátiles.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGA está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria
- Conecte su pantalla VGA (monitor, proyector) a un dispositivo de salida Mini DisplayPort 1.2
- Funciona para proporcionar una salida de vídeo VGA desde su Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 o Surface Pro 2

Features

- Soporte para resoluciones de imagen de hasta 1920x1200/1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Instalación plug-and-play
- Compatible con DisplayPort 1.2

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini-DisplayPort
	ID del Conjunto de Chips	Analogix - ANX9833
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	7.1 in [180 mm]
	Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
	Peso del Producto	1 oz [27 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.7 in [18 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [36 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort 1.2 a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.