

## Mini DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200

Product ID: MDP2VGA2



Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®、Microsoft® Surface™ Proなど Mini DisplayPort対応機器)をVGAモニターやプロジェクタに接続します。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

場所を取らず、外付け電源アダプタを必要としないこのmDP - VGAアダプタは、ノートPCと一緒に携帯するアクセサリとして最適です。

このアダプタは、Intel® Thunderbolt™ I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™ I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。最大解像度は1920x1200(WUXGA)に対応しています。

StarTech.comでは、3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- ATI® EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用
- VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
- VGAディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort 1.2出力装置に直接接続
- Microsoft Surface™ Pro 2/3/4 や Surface 3と接続して、VGAビデオを出力

### Features

- 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
- DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
- プラグ アンド プレイ式インストール
- DisplayPort 1.2準拠

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	Mini DisplayPort - 1.2
	AV出力	VGA
	アダプタスタイル	アダプタ
	オーディオ	なし
	チップセットID	Analogix - ANX9833
性能	ワイド画面サポート	あり
	最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (output)
	最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (input)
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
環境条件	保存温度	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	動作温度	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	湿度	10%~85%相対湿度
物理的特徴	ケーブル長さ	7.1 in [180 mm]
	色	ブラック
	製品幅	1.4 in [35 mm]
	製品重量	1 oz [27 g]
	製品長さ	8.7 in [22 cm]
	製品高さ	0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.3 oz [36 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort 1.2-VGAアダプタ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.