

## Mini DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 3m ミニディスプレイポート(オス) - VGA(オス)

Product ID: MDP2VGAAMM3M



### 仕事場をスッキリ整理

Mini DisplayPort™ - VGA変換アダプタケーブル(3m)。オーディオポートを内蔵したユニークな製品です。VGAモニタとスピーカーをMini DisplayPort (mDP)搭載デスクトップコンピュータまたはノートパソコン(Microsoft® Surface™ Proデバイスなど)に接続することができます。



## スッキリ整理整頓された環境を作れます

デスクからごちゃごちゃしたケーブルを排除しましょう。内蔵のオーディオポートを使えば、オーディオケーブルを別途用意してモニターやスピーカーをデスクトップやノートパソコンと接続する必要がなくなります。スピーカーからオーディオケーブルをアダプタケーブルにつなぐだけで済みます。

アダプタのオーディオ機能を使うには、USB経由での電源供給が必要です。お使いのコンピュータ、モニター、USBグロメットからMicro-USBケーブルをアダプタに接続するだけで必要な電力が得られます。

## 損傷したオーディオポートの代用として

このアダプタを使えば、必要な時に必要な接続ができます。お使いのコンピュータのオーディオポートが損傷したりブロックされている場合も、このアダプタケーブルで音声を出力すれば、Skype™で同僚と仕事をしたり話したりしながらビデオプレゼンテーションを観たり音楽を楽しむことができます。

このアダプタケーブルは、Thunderbolt™ I/Oポート経由でサポートしているDisplayPortに直接接続されている場合、Intel® Thunderbolt™と互換性があります。対応最大解像度は1920x1200 (WUXGA) です。

StarTech.comでは、3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- ケーブルが邪魔にならないように、Mini DisplayPort搭載コンピュータにスピーカーやVGAモニタを接続
- 長さ3mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用

### Features

- オーディオケーブルやビデオケーブルをモニタの後ろに隠してスッキリ整理された職場環境を構築
- 損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続
- 最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	Mini DisplayPort - 1.2
	AV出力	VGA
	アダプタスタイル	ケーブルアダプタ
	オーディオ	あり
性能	オーディオ仕様	2-channel stereo (3.5mm)
	ワイド画面サポート	あり
	最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (output)
	最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (input)
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
	コネクタタイプ	1 - USB Micro-B(5ピン) メス
	電源	電源
環境条件	保存温度	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	湿度	40%~50%RH
物理的特徴	ケーブル長さ	9.8 ft [3 m]
	色	ブラック
	製品幅	1.6 in [39.7 mm]
	製品重量	5.2 oz [146 g]
	製品長さ	9.8 ft [3 m]
	製品高さ	0.6 in [1.6 cm]
パッケージ情報	Package Height	1.6 in [41 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	5.9 oz [168 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 3m Mini DisplayPort - VGAアダプタケーブル(オーディオ付き) 1 - 0.5m Micro USBケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.